

M58 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Rouge



Stock #54-765 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€56,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€56,50
Qté 10+
€52,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
54.0

Filetage Filtre:
M58 x0.75

Couleur:
Red

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

600.00
Numéro de Verre/Filtre: R-60
Indice de Réfraction n_d : 1.53
Épaisseur de Monture (mm): 4.6 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 6.8
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 60.0
Substrat: □ Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya R-60 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner