

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #46-533 3-4 JOURS

-

1

+

€61,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€61,00
Qté 10+
€56,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm): 58.7
Filetage Filtre: M62 x0.75
Couleur: Green
Longueur d'Onde de Coupure (nm):

550.00
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 520.00
Numéro de Verre/Filtre: G-533
Indice de Réfraction n _d : 1.54
Épaisseur de Monture (mm): 4.9 ±0.1
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 7.4
Remarque: AR Coating: MgF ₂
Diamètre Externe (mm): 65.0
Substrat: ☐ Colored Glass
Épaisseur du Substrat (mm): 2.5
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 2.5
Epaisseur avec la Monture (mm): 5.00
Type: Mounted Imaging Filter
Type de Filtre: Hoya G-533 or equivalent
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner