

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya O54 (540 nm), 50 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #66-087 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Position de Coupure λ_c (nm):
540±6

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
540.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.68
Numéro de Verre/Filtre: Hoya O54
Substrat: □ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Orange
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 560
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner