

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Basler PowerPack Pulse Microscopy Camera



Stock **#34-706** 3-4 JOURS

-

1

+

€569,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€569,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Microscopy Camera

Fabricant:
Basler

Filetage:

1/420 (Integrated into Housing)
Tampon d'Image: Not Specified
Remarque: Accessories include a CS-Mount to C-Mount adapter ring and a USB3 cable
Famille de Caméras: Pulse
Numéro de Modèle: Pulse 1.2 MP
Composante d'Imagerie: ON Semi AR0134
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/3"
Résolution (MegaPixels): 1.20
Pixels (H x V): 1,280 x 960
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.75 x 3.75
Aire Active, H x V (mm): 4.8 x 3.6
Taux d'Image (fps): 54.00
Contrôle d'Exposition: Manual and Automatic
Connecteur: USB 3.0, Micro-B
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: N/A
Synchronisation: Software Trigger or Free-Run
Dimensions (mm): 38.8 Dia. x 28.64 Length (includes connectors and lens mount)
Poids (g): 60
Monture: C/CS-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 64.00
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: None
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme