

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Haut en verre Colore SCHOTT RG9, 25,4 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #84-903 3-4 JOURS



1



€27,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€27,50

Qté 11+

€26,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
726.00

Densité (g/cm³): 2.58
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 315.00
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG9
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Indice de Réfraction n _d : 1.52
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 519
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner