

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-552** En Stock

-

1

+

€90,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€90,00

Qté 11+

€80,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Densité (g/cm³):
2.52

Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT KG3
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Longueur (mm): 50.00
Température d'Utilisation (°C): 300 Maximum
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 581
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: IR Cut-Off Filter
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2700
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner