



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U360 (UV), 12 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Stock **#46-081** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€41,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€41,00

Qté 11+
€37,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 360.00
Densité (g/cm³): 2.74
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 45.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U360
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner