



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock **#46-085** 3-4 JOURS

-

1

+

€79,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€79,00

Qté 11+

€70,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):  
25.0 x 25.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 360.00                                               |
| Densité (g/cm³):<br>2.74                             |
| Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):<br>45.00             |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">Hoya U360</a> |
| Substrat: <input type="checkbox"/><br>Colored Glass  |
| Longueur (mm):<br>25.00                              |
| Traitement:<br>Uncoated                              |
| Couleur:<br>Black                                    |
| Qualité de Surface:<br>80-50                         |
| Épaisseur (mm):<br>2.50                              |
| Tolérance Épaisseur (mm):<br>±0.2                    |
| Type:<br>Bandpass Filter                             |
| Longueur d'Onde:<br>UV                               |
| Largeur (mm):<br>25.00                               |
| Parallélisme (arcmin):<br>≤1                         |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>+0/-0.25           |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| Reach 224:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |