

# Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT UG1, 25,4 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#46-047** 3-4 JOURS

- 1 +

€47,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €47,00                           |
| Qté 11+                          |
| €41,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
25.40

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):  
355.00

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.77                                                |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">SCHOTT UG1</a>                   |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                                 |
| <b>Couleur:</b><br>Black                                                       |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                            |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.00 ±0.2                                            |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                                                |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>UV                                                  |
| <b>Remarque:</b><br>Intense UV radiation can cause a reduction in transmission |
| <b>Biseau:</b><br>Protective as needed                                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |