

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #86-475 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€4.250,00

AJOUTER AU PANIER

|           |
|-----------|
| Qté 1+    |
| €4.250,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
12.50

Densité Optique OD:  
≥4.0

Substrat:   
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Filtres Inclus:  
Cut-On Wavelength: [400nm](#), [425nm](#), [450nm](#), [475nm](#),  
[500nm](#), [525nm](#), [550nm](#), [575nm](#), [600nm](#), [625nm](#),  
[650nm](#), [675nm](#), [700nm](#), [725nm](#), [750nm](#), [775nm](#),  
[800nm](#), [825nm](#), [850nm](#), [875nm](#), [900nm](#), [925nm](#),

[950nm](#), [975nm](#), [1000nm](#), [1025nm](#), [1050nm](#), [1075nm](#), [1100nm](#)

**Traitement:**  
Hard Coated

**Transmission (%):**  
≥91

**Type:**  
Longpass Filter

**Nombre de Filtres:**  
29.00

**Spécification du Traitement:**  
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered  
Surface 2: MgF<sub>2</sub>

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
200 - 1650

Conformité réglementaire

**RoHS:**  
Non Conforme

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)