

Spot Lumineux LED Blanc, 0,312"

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#87-541** [CONTACT](#)

-

1

+

€192,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€192,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Diamètre (mm):
7.90

Diamètre Fibre (pouces):
¼

Numéro de Modèle:

SL-4301A-WHI-IC
Longueur (mm): 38.10
Diamètre Externe (pouces): 0.312 nominal, 0.314 max
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Longueur du Câble (m): 1.5
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Spot Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)