Besoin de plus de Flexibilité ? Choisissez notre

SYSTÈME DE CAGE TECHSPEC®

STRUCTURE FLEXIBLE & MODULAIRE

DIVERS COMPOSANTS PROPOSÉS

PARFAIT POUR LE PROTOTYPAGE & LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

® COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14

Edmund optics | worldwide

www.edmundoptics.fr/cage-system

Nos experts sont là pour vous accompagner !

Tél. : +33 (0)8 20 20 75 55 **E-mail :** sales@edmundoptics.fr
Fax : +33 (0)8 20 20 63 03 **Chat :** www.edmundoptics.fr/contact

INTRODUCTION AU SYSTÈME DE CAGE OPTIQUE TECHSPEC®

- ☐ Parfait pour le Prototypage
- ☐ Haute Résistance pour des Utilisations Continues en Laboratoire
- ☐ Personnalisation et Adaptabilité Infinies

De conception modulaire et flexible, le système de cage optique est un équipement alternatif aux systèmes d'alignement optiques complexes. Composé de platines et tiges, le système de cage permet à l'utilisateur de modifier constamment son système en y ajoutant des composants supplémentaires tels que des montures optiques et des équerres angulaires. Les composants du système de cage optique s'achètent individuellement ce qui apporte une personnalisation et adaptabilité infinies.

COMMENCEZ LE MONTAGE

MONTURES CINÉMATIQUES ET TIP/TILT
montent et alignent les miroirs, séparateurs et filtres rapidement et facilement

PLATINES DE CAGE BASIQUES
utilisées pour construire les structures de base et soutenir les montures optiques

PLATINES D'ANGLE
utilisées en paires, elles ajoutent des courbures de 30°, 60°, ou 90° dans le chemin optique

EQUERRES D'ANGLE
sont utilisées pour monter les platines orthogonalement et construire une structure de cage



PLATINES CARRÉES
possèdent un diamètre intérieur plus large pour permettre aux composants de grande taille de s'intégrer dans le système de cage optique

SPHÈRES
ajoutent de la rigidité, des courbures de chemin optiques de 90° et peuvent être utilisées pour monter les séparateurs et les filtres

PLATINES DE CAGE STANDARD
utilisées pour construire des structures de base, elles se fixent aux sphères ou aux équerres et soutiennent les montures optiques

MONTURES OPTIQUES
les optiques montées à l'aide des montures optiques du Système de Cage ou les composants de monture C peuvent être fixés à l'aide des platines de cage

® COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14

EXEMPLES D'APPLICATIONS DU SYSTÈME DE CAGE

Monture Optique Interchangeable

Le couplage de la Monture Optique Interchangeable à la Platine de Montage d'Accès Latéral simplifie l'ajout ou la suppression de composants optiques dans un système. La découpe à 60° dans la Platine de Montage d'Accès Latéral permet à la Monture Optique Interchangeable de glisser facilement dans et hors de son emplacement, en évitant le démontage et le remontage du système. Les vis de serrage fixent la Platine de Montage d'Accès Latéral à la Monture Optique Interchangeable, d'où une flexibilité sans perte de précision.

MONTURE OPTIQUE INTERCHANGEABLE		
Pièces Utilisées	**No. de Stock**	**Quantité**
Monture Optique Interchangeable	#85-717	1
Platine de Montage d'Accès Latéral	#85-641	1



Monture Optique Interchangeable
et Platine de Montage d´Accès Latéral

Conception d'un Cube

Le cube est une conception fondamentale qui permet l'ajout ou l'intersection de faisceaux optiques ou de réorienter le système à 90°. Alors qu'une Sphère de Cage TECHSPEC® est supérieure en rigidité, la conception d'un cube offre une flexibilité accrue, et peut être conçue en utilisant des Platines de Montage et des Connecteurs d'Angle Standard. L'utilisation de Platines de Montage Standard de différents diamètres intérieurs, permet de personnaliser le cube pour qu'il réponde au mieux à l'application.

PLATINES DE MONTAGE STANDARD ET EQUERRES D'ANGLE		
Pièces Utilisées	**No. de Stock**	**Quantité**
Platines de Montage Standard	#85-632	6
Equerres d'Angle	#85-664	8



Cube de Cage conçu avec des Platines de Cage Standard
et des Equerres d´Angle

Réglage d'Angle avec des Platines Pivotantes

Les Plaques d'Angle sont utilisées pour ajouter des courbures fixes de 30°, 60° et 90° dans le chemin optique du système de cage. Pour les applications nécessitant des positions angulaires personnalisées, les Platines Pivotantes sont l'alternative parfaite aux Plaques d'Angle. Une paire de Platine d'Adaptation Pivotante est utilisée avec une Plaque Adaptatrice de Tige épaisse, pour permettre un ajustement angulaire continu de 270°. Chaque Platine Pivotante dispose de trois vis de serrage M3 qui permettent de bien fixer l'angle.

PLAQUES ADAPTATRICES		
Pièces Utilisées	**No. de Stock**	**Quantité**
Platines Pivotantes	#85-670	4
Platines de Montage Standard	#85-632	4
Plaque Adaptatrice de Tige	#85-692	2
Equerres d'Angle	#85-664	2

Platines Pivotantes utilisées pour créer un
positionnement angulaire personnalisé

ET BIEN PLUS SUR NOTE SITE WWW.EDMUNDOPTICS.FR/CAGE-SYSTEM

MODÈLES 3D

VIDÉOS EXPLICATIVES

EXEMPLES D'APPLICATION



TUYAUX POUR LE MONTAGE

© COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14

TECHSPEC® PLATINES DE MONTAGE DU SYSTÈME DE CAGE



- Apportent une Structure de Cage Élémentaire
- Platines en Aluminium Anodisé
- Tiges Montées dans un Cercle de Perçage de 38 mm

Les Platines du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont essentielles pour concevoir et construire un Système de Cage Optique TECHSPEC®. Pour sécuriser les tubes et optiques du système de cage, les platines d'aluminium anodisé à haute durabilité, présentent des diamètres intérieurs de 25 mm ou 30 mm avec trois vis de réglage M3 placées à 120°. Les tiges sont montées dans un cercle de perçage de 38 mm.

PLATINES BASIQUES

- Conception Simplifiée pour une Intégration Facile des Optiques de 10 mm d'Epaisseur
- Trous pour Tiges situés sur un Cercle de 38 mm
- Trois Vis M3 pour Fixer des Optiques ou des Montures Planes à l'Intérieur

PLATINES BASIQUES

A	No. de Stock
25 mm	#88-196
30 mm	#88-197

Platine Basique



Unités : mm

PLATINES STANDARD

- Platines Aluminium Anodisé pour des Structures Basiques d'Epaisseur 10 mm
- Trous pour Tiges situés sur un Cercle de 38 mm
- Trois Vis M3 pour Fixer des Optiques ou des Montures Planes à l'Intérieur

PLATINES STANDARD

A	B	No. de Stock
25 mm	M6	#85-632
30 mm	M6	#85-630
25 mm	¼ - 20	#85-633
30 mm	¼ - 20	#85-631
Monture C (1" x 32TPI)	—	#87-419

Platine Standard



Unités : mm

PLATINE D'INTERFACE CARRÉE DE 2"

- Platines Aluminium Anodisé pour des Structures Basiques d'Epaisseur 10 mm
- Trous situés sur un Cercle de 38 mm, 48 mm ou 57 mm
- Se Connecte sur les Ports de 43 mm de la Sphère de Cage



PLATINE D'INTERFACE CARRÉE DE 2"

Déf.	But
A : Sur Cercle de 38 mm	Rencontre les trous espacés des platines standard
B : Sur Cercle de 57 mm	Permet de monter des optiques de large diamètre. Se connecte aux mêmes trous espacés des platines carrées de 2"
C : Sur Cercle de 48 mm	Se connecte aux ports de 43 mm de la Sphère de Cage #85-624
No. de Stock	#85-737

Platine d'Interface Carrée de 2"



Unités : mm

PLATINE D'INSERTION 4 TIGES

- Ajoute Facilement des Optiques au Système de Cage déjà Existant sans Rien Démonter

Visitez notre site internet pour voir comment se monte ce genre de platine

PLATINE D'INSERTION 4 TIGES

Dia. Externe	Dia. Interne	No. de Stock
50 mm	25 mm	#85-643

PLATINES CARRÉES DE 2"

- Trous de Montage Situés sur un Cercle de 57 mm pour Tenir les Optiques Larges



PLATINES CARRÉES DE 2"

Dia. Interne	No. de Stock
35 mm	#85-735
40 mm	#85-738
45 mm	#85-740

TIGES DE SUPPORT DE 6 mm

- Tiges Polies en Acier Inoxydable 440 avec un Filetage M3 sur Chaque Base

TIGES DE SUPPORT DE 6 MM

Image	Dia. (mm)	Long. (mm)	No. de Stock
	6	20	#85-484
	6	30	#85-485
	6	50	#85-486
	6	75	#85-487
	6	100	#85-488
	6	120	#85-489
	6	150	#85-490
	6	200	#85-491
	6	300	#85-492
	6	450	#85-493

TUYAU DE MONTAGE : Utilisez les Adaptateurs de Fibre à Monture C avec les Platines Standard de Monture C (#87-419) pour Intégrer des Fibres FC ou SMA.

© COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14

TECHSPEC® RÉGLAGE ANGULAIRE DU SYSTÈME DE CAGE

- Plusieurs Composants de Réglage Angulaire Disponibles
- Permet la Redirection du Chemin Optique
- Réglage Angulaire possible entre 30 et 180°

Les Réglages Angulaires TECHSPEC® du Système de Cage sont proposés pour rediriger le chemin optique du Système de Cage. Les sphères de la cage permettent d'intégrer de grands composants optiques, autorisent des courbures à 90° et sont disponibles avec des disques de recouvrement pour bloquer les chemins optiques non utilisés. Les platines d'angle sont utilisées par paires avec les platines de cage standard et introduisent des courbures de 30°, 60° ou 90°. Les platines d'angle peuvent également être utilisées avec des équerres pour se raccorder aux plaques orthogonalement. Des raccords orientables disposant d'une position verrouillable et des platines de réglage angulaire continu, sont également disponibles pour ajouter un ajustement angulaire continu de 180°.

SPHÈRES DE CAGE

- Introduisent des Courbures à 90°
- Contiennent des Ports de 43 mm pour Intégrer des Optiques Larges
- Disques de Recouvrement pour Bloquer les Chemins Optiques Non-Utilisés

SPHÈRES DE CAGE

Description	Dia. Externe	No. de Stock
Ports de 30 mm (x 5), Port de 43 mm (x 1)	50,8	#85-624
Ports de 30 mm (x 6)	50,8	#85-625
Disque de Recouvrement pour Port de 43 mm	50,8	#85-626
Disque de Recouvrement pour Port de 30 mm	50	#85-627

PLATINES D'ANGLE

- Introduisent des Courbures de 30°, 60° et 90° dans le Chemin Optique
- Utilisées en Paires avec des Platines de Cage Standard
- Utilisez des Equerres d'Angle pour Raccorder des Platines Orthogonallement

PLATINES D'ANGLE

A	No. de Stock
25 mm	#85-617
30 mm	#85-622

Platines d'Angle



Unités : mm

RACCORDS ORIENTABLES

- Ajoutent un Ajustement Angulaire Continu de 180°
- La Position peut être Bloquée

CONSTRUCTION AVEC DES RACCORDS

Quantité Nécessaire	Description	No. de Stock
4	Adaptateur Orientable	#85-670
2	Adaptateur de Tige M6	#85-692
	Adaptateur de Tige ¼ - 20	#85-701
2	Equerre d'Angle	#85-664
2	Platines Standard	

Visitez notre site internet pour voir comment assembler des raccords orientables

PLATINE À RÉGLAGE ANG. CONTINU

- Ajoute un Ajustement Angulaire Continu de 180°

CONSTRUCTION AVEC CES PLATINES

Quantité Nécessaire	Description	No. de Stock
1	Platine à Réglage Ang. Continu	#85-650
2	Equerre d'Angle	#85-664
2	Platines de Cage Standard	

EQUERRE D'ANGLE

- Connecte des Platines Orthogonallement

EQUERRE D'ANGLE

Description	No. de Stock
Equerre d'Angle Basique	#85-664
Equerre d'Angle M6	#85-665
Equerre d'Angle ¼ - 20	#85-666

ADAPTATEUR DE SYSTÈME DE CAGE

- Adapte des Tiges Espacées de 30 mm (Valeur Commune aux Systèmes de Cage de Compétiteurs) à des Systèmes de Cage TECHSPEC® Situés sur un Cercle de 38 mm



ADAPTATEUR DE SYSTÈME DE CAGE

Description	No. de Stock
Adaptateur pour Cage Optique	#86-846

TUYAU DE MONTAGE : Utilisez une Sphère de Cage (#85-624) avec une Platine de Cage Standard de 25 mm (#85-632 ou #85-633) et l'Adaptateur de Séparateur #85-688 pour ajouter un Eclairage Aligné.

® COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14

TECHSPEC® MONTURES OPTIQUES AJUSTABLES DU SYSTÈME DE CAGE

- Platine de Positionnement X-Y pour un Ajustage Facile
- Adaptateurs d'Objectifs pour une Intégration Facile en Microscopie
- Sécurité Facile au Niveau du Diamètre Intérieur des Platines de la Cage de Base

Disponibles en plusieurs types, les Montures Optiques du Système de Cage Optique TECHSPEC® proposent un large éventail de configurations de montures optiques. Les montures optiques réglables sont idéales pour les assemblées de direction de faisceau.

TECHSPEC® MONTURES OPTIQUES AJUSTABLES DU SYSTÈME DE CAGE

Montures d'Inclinaison Tip/Tilt, Cinématiques et d'Ajustement X-Y

Image	Description	Diamètre Extérieur (mm)	Diamètre Intérieur (mm)	Ouverture Utile (mm)	No. de Stock
	Plaque de Montage Cinématique à Pas Fin	50	30	30	#85-663
	Plaque Solide d'Inclinaison Tip/Tilt de 25 mm	25	–	–	#86-026
	Monture Cinématique 25,4 mm	30	25,4	12,7	#85-695
	Monture Inclinée 45° Tip/Tilt pour Miroir 25 mm	25	–	10	#85-696
	Monture Optique Inclinée Tip/Tilt Carrée	25	–	–	#85-710
	Adaptateur de Dia. 25,4 mm pour #85-710	29 x 32,5	25,4	25,4	#85-713
	Plateau de Micropositionnement XY	25	Filetage RMS	7	#85-722

TECHSPEC® ASSEMBLÉES DE TRANSLATION LINÉRAIRE DU SYSTÈME DE CAGE

- Modèle Compact avec Monture de Translation Intégrée
- Configurable pour une Course de ½" ou 1"
- Accepte les Micromètres avec une Tige de ⅜"

Les Assemblées de Translation Linéaire du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour ajouter une translation linéaire au Système de Cage Optique TECHSPEC®. Le montage de translation intégré permet un positionnement grossier le long des tiges de la cage. Une fois fixée aux tiges de cage, la fine translation peut être effectuée à l'aide d'une commande micrométrique. En ajoutant des ressorts supplémentaires, la course standard de ½" peut être étendue à 1". Ce système de translation est disponible en deux options : la translation simple utilise des tiges de 6 mm et des platines standard, tandis que la translation à roulement à billes utilise des glissières à billes pour une translation à faible friction. *Remarque :* Le micromètre/mécanisme d'entraînement est vendu séparément.

Visitez notre site internet pour plus d'informations !

TRANSLATION SIMPLE

*Un seul est nécessaire si un Anneau de Serrage est utilisé

	Description	Caractéristiques	No. de Stock
Nécessaire	Kit de Monture Micrométrique	Porteur de Micromètre (x 1) Platine de Protection en Acier (x 1) 2 Ressorts de Compression, #86-838 (x 1)	#85-618
Deux Nécessaires*	Platine de Montage Standard 25 mm, M6 Platine de Montage Standard 30 mm, M6 Platine de Montage Standard 25 mm, ¼ - 20 Platine de Montage Standard 30 mm, ¼ - 20	Une platine est utilisée pour la translation et l'autre est fixe	#85-632 #85-630 #85-633 #85-631
Nécessaire	Micromètre ou Actuateur avec Tige de ⅜"	Choix basé sur le type, déplacement et graduation	Voir Table Ci-Dessous
En Option	Anneau de Serrage (x 2)	Peut être utilisé au lieu d'utiliser une platine fixe	#86-845
En Option	Ressort de Compression (x 2)	Utilisé pour étendre la plage de translation à 1"	#86-838

TRANSLATION À ROULEMENT À BILLES

	Description	Caractéristiques	No. de Stock
Nécessaire	Kit d'Assemblée de Translation à Roulement à Billes	Kit de Monture Micrométrique, #85-618 (x 1) Platine de Translation, #85-620 (x 1) Platine Fixe, #85-619, (x 1) 2 Coussinets Linéaires, #85-686 (x 1) Tige de Dia. 3 mm x Long. 50 mm #85-470 (x 2)	#86-847
Un Nécessaire	Micromètre ou Actuateur avec Tige de ⅜"	Choix basé sur le type, déplacement et graduation	Voir Table à Droite
En Option	Ressort de Compression (x2)	Utilisé pour étendre la plage de translation à 1"	#86-838

MICROMÈTRES COMPATIBLES

Type d'Entrainement	Étendue	Graduation	No. de Stock
Micrométrique	0,5"	0,001"	#58-660
Vis Fine	0,5"	—	#58-667
Micrométrique	13 mm	0,01 mm	#58-661
Différentiel	0,75"	—	#58-670
Numérique	1"	0,00005"	#58-668
Micrométrique	1"	0,001"	#58-662
Micrométrique	25 mm	0,01 mm	#58-663

® COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14

TECHSPEC® COFFRET DE COMPOSANTS DE BASE DU SYSTÈME DE CAGE OPTIQUE

- Contient les Pièces Nécessaires pour Construire des Systèmes Optomécaniques Élémentaires
- Parfait pour l'Expérimentation ou le Prototypage
- Comprend des Montures pour des Composants Optiques de 12,5 mm et 25 mm de Diamètre

Le Coffret de Composants de Base du Système de Cage Optique TECHSPEC® contient tout un assortiment de composants du Système de Cage Optique TECHSPEC®, notamment des platines, des tiges, des supports, ainsi que les accessoires nécessaires à la construction de systèmes opto-mécaniques élémentaires. Conçu pour simplifier le processus de sélection et d'achat, le Coffret de Composants de Base du Système de Cage Optique TECHSPEC® est idéal pour les chercheurs, les ingénieurs, ou les professeurs, et à des fins de démonstration ou de prototypage. *Remarque :* Un espace de stockage est inclus et offre un espace vide supplémentaire.

TECHSPEC® COFFRET DE COMPOSANTS DU SYSTÈME DE CAGE OPTIQUE	
Description	**Stock No.**
Coffret de Composants de Base	#87-314

CONTENU DU COFFRET DE COMPOSANTS
22 Platines pour la Construction du Système de Cage
22 Supports de Tiges avec des Longueurs variant de 50 à 300 mm
12 Montures de Composants Optiques
15 Accessoires Incluant des Sphères, des Connecteurs d'Angles et des Adaptateurs
Assemblées de Vis et des Outils

CONTENU DU COFFRET DE COMPOSANTS			
Description	**Usage**	**No. de Stock**	**Quantité**
Platine de Montage Standard 25 mm	Platine de base de construction avec des trous de filetage M6	#85-632	8
Platine de Montage Standard 30 mm	Platine de base de construction avec des trous de filetage M6	#85-630	8
Platine Carrée de Montage 30 mm	Interface pour les sphères de cage et augmente l'espace entre les tiges	#85-737	2
Plaques d'Angle 30 mm	Utilisées pour rediriger le chemin optique de 30°, 60° ou 90°	#85-622	2
Sphère avec Ouvertures de 30 mm (x 5) et de 43 mm (x 1)	Cube permettant d'insérer des chemins optiques	#85-624	1
Disque de Recouvrement de 30 mm	Recouvre les ouvertures de la sphère non utilisées	#85-627	1
Plaque de Connecteur d'Angle	Utilisée pour connecter des platines d'angle à 90°	#85-664	8
Tige 6 mm Dia. x 50 mm Long.	En acier poli inoxydable 440 pour le montage du système de cage	#85-486	2
Tige 6 mm Dia. x 100 mm Long.		#85-488	4
Tige 6 mm Dia. x 120 mm Long.		#85-489	6
Tige 6 mm Dia. x 150 mm Long.		#85-490	6
Tige 6 mm Dia. x 300 mm Long.		#85-492	4
Vis Allen M3 x 0,5 x 2,5 mm	Utilisées pour serrer les tiges de 6 mm	–	100
Vis Allen M3 x 0,5 x 6 mm	Utilisées pour maintenir les montures optiques et les accessoires	–	50
Vis à Tête Creuse M3 x 0,5 x 10 mm	Utilisées pour assembler les composants du système de cage	–	50

CONTENU DU COFFRET DE COMPOSANTS			
Description	**Usage**	**No. de Stock**	**Quantité**
Platine d'Insertion	Permet d'ajouter des composants sans utiliser de tiges	#85-643	1
Platine de Support de Filtre	Favorise l'insertion de filtres dans le système de cage	#86-018	1
Support de Filtre Interchangeable	Favorise l'insertion de filtres dans le système de cage	#85-649	2
Monture de Lentille de Diamètre 12,5 mm	Utilisée pour se monter dans une platine de montage	#85-549	2
Monture de Lentille de Dia. 12,7 mm pour Epai. 10 mm		#85-547	2
Monture de Lentille de Diamètre 25/25,4 mm		#85-587	2
Monture de Dia. 25/25,4 mm pour Epai. 10 mm		#85-588	2
Monture Optique Simple de 25 mm de Diamètre		#85-510	1
Monture de Cube Séparateur 25/25,4 mm	Se fixe sur une plaque standard de 25 mm	#85-688	1
Disque Vierge	Bloque un chemin optique	#85-539	1
Adaptateur de Monture C	Permet de monter facilement des composants de monture C	#85-719	4
Adaptateur de Système de Cage	Adapte des tiges espacées de 30 mm sur un Système de Cage Optique TECHSPEC®	#86-846	2
Clés Allen M3 de 1,5 mm	Outils d'assemblage de cage	#55-452	1
Clés Allen M3 de 2,0 mm	Outils d'assemblage de cage	#57-445	1
Casier avec Tiroirs pour Composants Optiques	Casier de rangement pour le coffret de composants du système de cage	#59-815	1

TS COFFRETS DE LENTILLES ACHROMATIQUES

TECHSPEC® COFFRETS DE LENTILLES ACHROMATIQUES		
Taille :	**Diamètre de 12,5 mm**	**Diamètre de 25 mm**
Nombre de Lentilles :	13	17
Focales Incluses (mm) :	14, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 80, 90, 100	30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 400
Traitement MgF_2	#54-673	#52-306
Traitement VIS 0°	#48-540	#48-615
Traitement VIS-NIR	#65-984	#65-985

TS COFFRETS DE LENTILLES

TECHSPEC® COFFRETS DE LENTILLES		
Taille :	**Diamètre de 12,5 mm**	**Diamètre de 25 mm**
Nombre de Lentilles :	14	24
Focales Incluses (mm) :	**PCX :** 12, 24, 36, 48, 60 **DCX :** 12, 24, 36, 48, 72 **PCV :** -12, -24, -48; **DCV** : -12"	**PCX :** 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 400 **DCX :** 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 400 **PCV :** -25, -50, -100 **DCV :** -25, -50, -100
Traitement MgF_2	#55-249	#52-305
Traitement VIS 0°	#48-163	#48-613
Traitement VIS-NIR	#48-539	#48-614

ALLEZ SUR WWW.EDMUNDOPTICS.FR/CAGE-KITS POUR ENCORE PLUS D'IDÉES DE MONTAGE !

® COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14

POURQUOI CHOISIR UN SYSTÈME DE CAGE TECHSPEC® ?

☐ **INSTRUCTIONS DE MONTAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE**
pour les applications les plus populaires.

☐ **LES INGÉNIEURS D'EO**
sont là pour vous aider à sélectionner la meilleure combinaison de produits possibles pour votre application afin de vous faire économiser du temps et de l'argent.

☐ **VIDÉOS, MODÈLES 3D, ASSEMBLÉES**
et bien plus encore de documents sont disponibles pour une intégration facile du système !



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CAGE TECHSPEC®

- STRUCTURE FLEXIBLE ET MODULAIRE
- DIVERS COMPOSANTS PROPOSÉS
- PARFAIT POUR LE PROTOTYPAGE ET LA RECHERCHE
- HAUTE PRÉCISION AVEC UNE EXCELLENTE STABILITÉ MÉCANIQUE
- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- PERSONNALISATION ET ADAPTABILITÉ INFINIES
- MODÈLE DURABLE ET PORTATIF
- SUPPORTE DE MULTIPLES CHEMINS DE FAISCEAUX

DÉCOUVREZ NOTRE KIT D'ÉQUIPEMENT DE BASE

www.edmundoptics.fr/cage-kits

® COPYRIGHT 2014 EDMUND OPTICS, INC. ALL RIGHTS RESERVED 1/14