

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Bas](#)

Filtres de Coupure IR



- Longueur d'onde de coupure de 710 nm
- Différentes dimensions disponibles
- Versions circulaires ou rectangulaires

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile (%): ≥ 90

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Coupure (nm): 710.00

Substrat: [BOROFLOAT®](#)

Traitement: Traditional Coated

Indice de Réfraction (n_d): 1.472

Qualité de Surface: 80-50


Spécification du Traitement:
 Surface 1: T=50% @ 710±30nm, T_{avg} >85% @ 480 - 680nm, T_{avg} <10% @ 740 - 1200nm
 Surface 2: $\lambda/4$ MgF₂

Gamme de Longueur d'Onde (nm): 480 - 1200

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C): <250

Informations techniques



Produits

Dimensions (mm)	Dia. (mm)	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
-	12.50	710.00	480 - 1200	#55-234	€40,69 Prix sur Quantité	Contact
12.5 x 12.5	-	710.00	480 - 1200	#55-235	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	15.00	710.00	480 - 1200	#53-708	€44,81 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.0 x 15.0	-	710.00	480 - 1200	#53-709	€44,81 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.00	710.00	480 - 1200	#55-236	€44,81 Prix sur Quantité	11 In Stock
20.0 x 20.0	-	710.00	480 - 1200	#55-237	€44,81 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.00	710.00	480 - 1200	#53-710	€49,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.0 x 25.0	-	710.00	480 - 1200	#53-711	€49,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	710.00	480 - 1200	#54-517	€54,08 €90,13 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	710.00	480 - 1200	#54-516	€90,13 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com