

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Plan-Convexes \(PCX\)](#) / [Lentilles Plan-Convexes \(PCX\) Standards](#)

## TECHSPEC® Lentilles Plan-Convexes (PCX) Non Traitées



- Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm
- Tolérances de diamètre et centrage précises pour une intégration OEM facilitée
- Large choix de diamètres, distances focales et traitements
- Traitements disponibles : [MgF<sub>2</sub>](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [NIR II](#), [VIS-EXT](#), et [YAG-BBAR](#)

### Spécifications

#### Propriétés physiques et mécaniques



|         |                      |
|---------|----------------------|
| Biseau: | Protective as needed |
|---------|----------------------|

#### Propriétés optiques

|             |          |
|-------------|----------|
| Traitement: | Uncoated |
|-------------|----------|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Tolérance Distance Focale (%): | ±1 |
|--------------------------------|----|

## Informations techniques



## Produits

| Dia.<br>(mm) | EFL<br>(mm) | BFL<br>(mm) | Traitement | Substrat                 | Numéro de Stock         | Prix                                        | Achat        |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1.00         | 0.60        | 0.17        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#45-588</a> | €68,50<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 11 In Stock  |
| 1.00         | 1.00        | 0.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#45-589</a> | €68,50<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 1.00         | 1.50        | 1.07        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#65-252</a> | €68,50<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 1.00         | 2.00        | 1.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#65-253</a> | €68,50<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 5 In Stock   |
| 1.50         | 1.00        | 0.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#43-394</a> | €68,50<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 1.50         | 1.50        | 1.07        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#43-395</a> | €68,50<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 4 In Stock   |
| 1.50         | 2.00        | 1.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#65-254</a> | €68,50<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.00         | 1.50        | 1.07        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#43-396</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.00         | 2.00        | 1.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#43-397</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.00         | 3.00        | 2.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#65-255</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.00         | 4.00        | 3.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#65-256</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.50         | 2.00        | 1.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#43-398</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.50         | 2.50        | 2.07        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#43-399</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.50         | 3.00        | 2.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#45-590</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.50         | 4.00        | 3.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#48-643</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 2.50         | 5.00        | 4.57        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF9</a>  | <a href="#">#48-644</a> | €67,47<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 11 In Stock  |
| 3.00         | 3.00        | 1.88        | Uncoated   | <a href="#">N-SF11</a>   | <a href="#">#45-117</a> | €54,59<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 3.00         | 4.50        | 3.50        | Uncoated   | <a href="#">N-LASF44</a> | <a href="#">#45-141</a> | €54,59<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

|      |       |       |          |                          |                         |                                             |              |
|------|-------|-------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 3.00 | 6.00  | 4.81  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#32-952</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 3.00 | 7.50  | 6.51  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#48-645</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 3.00 | 9.00  | 8.01  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#32-954</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 3.00 | 12.00 | 11.29 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-272</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 3.00 | 15.00 | 14.22 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-425</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 4.00 | 4.00  | 3.06  | Uncoated | <a href="#">N-LASF44</a> | <a href="#">#45-223</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 4.00 | 6.00  | 4.51  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-427</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 4.00 | 8.00  | 7.17  | Uncoated | <a href="#">N-BAF10</a>  | <a href="#">#45-225</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 4.00 | 10.00 | 8.92  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-429</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 4.00 | 12.00 | 11.00 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-431</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 14 In Stock  |
| 4.50 | 4.50  | 3.05  | Uncoated | <a href="#">N-LASF44</a> | <a href="#">#45-143</a> | €49,44<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 4.50 | 9.00  | 7.41  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-147</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 5.00  | 3.96  | Uncoated | <a href="#">N-LASF44</a> | <a href="#">#45-227</a> | €37,34<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 7.50  | 6.43  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a>   | <a href="#">#48-652</a> | €36,82<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 10.00 | 8.91  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-229</a> | €36,82<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 12.00 | 10.83 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-433</a> | €36,82<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 15.00 | 13.94 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#45-356</a> | €36,82<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 20.00 | 19.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#49-873</a> | €36,82<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 25.00 | 23.95 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#87-911</a> | €36,82<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 5.00 | 30.00 | 28.95 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>    | <a href="#">#87-912</a> | €36,82<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 6.00  | 4.60  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a>   | <a href="#">#45-077</a> | €28,84<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

|      |       |       |          |                        |                         |                                             |              |
|------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 6.00 | 7.50  | 6.10  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#49-874</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 9.00  | 7.95  | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a>  | <a href="#">#32-469</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 10.00 | 8.82  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-775</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |
| 6.00 | 12.00 | 10.94 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-471</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 15.00 | 13.68 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-079</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 18.00 | 17.07 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-473</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 20.00 | 19.04 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-776</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 21.00 | 20.06 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-231</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 24.00 | 23.01 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-956</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 25.00 | 24.04 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-777</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |
| 6.00 | 30.00 | 29.14 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-119</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 36.00 | 34.95 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-848</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 48.00 | 46.95 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-233</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 60.00 | 58.95 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#67-146</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 6.00 | 72.00 | 70.97 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-850</a> | €27,30<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 7.00 | 7.00  | 5.50  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#28-946</a> | €28,84<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 1 In Stock   |
| 7.00 | 10.00 | 8.10  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#28-947</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 7.00 | 12.00 | 10.30 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#28-948</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 8.00 | 8.00  | 6.40  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#28-952</a> | €28,84<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 8.00 | 10.00 | 7.60  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#28-953</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 8.00 | 12.00 | 10.00 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#28-954</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

|       |       |       |          |                        |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 9.00  | 9.00  | 7.32  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#45-081</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 10.00 | 8.49  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#37-778</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 12.00 | 10.60 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#49-875</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 13.50 | 11.94 | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a>  | <a href="#">#32-009</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 15.00 | 13.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-876</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 18.00 | 16.41 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-008</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 20.00 | 18.55 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-779</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 22.00 | 20.73 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-235</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 25.00 | 23.68 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-780</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 27.00 | 25.34 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-958</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |
| 9.00  | 36.00 | 34.48 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-121</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 45.00 | 43.98 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-358</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 54.00 | 52.69 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#67-147</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 9.00  | 72.00 | 70.68 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#67-148</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 5 In Stock   |
| 9.00  | 90.00 | 88.68 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#67-149</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 10.00 | 8.18  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#63-471</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 12.50 | 10.99 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#37-781</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |
| 10.00 | 15.00 | 13.32 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#63-472</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 17.50 | 15.66 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-782</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 20.00 | 18.03 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-473</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 25.00 | 23.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-474</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

|       |        |       |          |                        |                         |                                             |              |
|-------|--------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 10.00 | 30.00  | 28.01 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-475</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 40.00  | 38.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-476</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 50.00  | 48.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-477</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 75.00  | 73.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-478</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 10.00 | 100.00 | 98.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-479</a> | €28,33<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 12.00  | 9.76  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#45-083</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 15.00  | 12.03 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-302</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 2 In Stock   |
| 12.00 | 18.00  | 16.22 | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a>  | <a href="#">#32-006</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 20.00  | 17.69 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-877</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 24.00  | 22.15 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-011</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 25.00  | 23.22 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-783</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 30.00  | 28.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-085</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 36.00  | 34.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#33-352</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 42.00  | 40.22 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-123</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 48.00  | 46.36 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-852</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 50.00  | 48.75 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-784</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 54.00  | 52.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-304</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 60.00  | 58.37 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-854</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 72.00  | 70.42 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-125</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 84.00  | 82.39 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-856</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.00 | 100.00 | 98.35 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-274</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

|       |        |       |          |                        |                         |                                             |              |
|-------|--------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 12.50 | 12.50  | 10.40 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#37-785</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 15.00  | 13.26 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#37-786</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 8 In Stock   |
| 12.50 | 17.50  | 15.00 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-787</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 20.00  | 17.69 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-788</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 25.00  | 22.96 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-789</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 30.00  | 28.22 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-790</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 35.00  | 33.42 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-791</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 40.00  | 38.55 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-792</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 45.00  | 43.68 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-793</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 11 In Stock  |
| 12.50 | 50.00  | 48.68 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-796</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 75.00  | 73.88 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-798</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 100.00 | 98.95 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-800</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 12.70  | 10.46 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#49-839</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 15.00  | 11.53 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-840</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 19.10  | 16.46 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-841</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 20.00  | 17.49 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-801</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 25.40  | 23.43 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-842</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 30.00  | 28.22 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-802</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 31.80  | 29.81 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-843</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 38.10  | 36.12 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-844</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 12 In Stock  |
| 12.70 | 40.00  | 38.48 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-803</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |



|       |        |       |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|--------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 12.70 | 44.50  | 42.69 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#49-845</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.70 | 50.80  | 49.15 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#49-846</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 1 In Stock   |
| 12.70 | 100.00 | 98.88 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#37-804</a> | €29,36<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 15.00  | 11.71 | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a> | <a href="#">#45-093</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 18.00  | 15.61 | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a> | <a href="#">#49-878</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 20.00  | 17.74 | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a> | <a href="#">#63-480</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 22.50  | 20.50 | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a> | <a href="#">#32-004</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 25.00  | 22.50 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#37-806</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 30.00  | 27.90 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#32-003</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 40.00  | 38.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#45-095</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 45.00  | 43.35 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#49-879</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 50.00  | 48.35 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#37-808</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 60.00  | 58.65 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#45-435</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 75.00  | 73.79 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#45-360</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 15.00 | 100.00 | 98.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#45-259</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

[#14-374 Fin de Série](#)



Fin de Série

La  
disponibilité  
des produits  
est limitée.  
Veuillez  
noter que  
nous ne  
pouvons pas  
accepter des  
retours.  
Recevez  
jusqu'à 80 %  
de remise  
sur des  
produits  
sélectionnés.  
Un code de  
promotion n  
est pas  
nécessaire.

|       |        |        |          |                       |  |        |              |
|-------|--------|--------|----------|-----------------------|--|--------|--------------|
| 15.00 | 200.00 | 197.89 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> |  | €21,58 | 20+ In Stock |
|-------|--------|--------|----------|-----------------------|--|--------|--------------|

|       |        |        |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|--------|--------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 15.00 | 250.00 | 248.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#14-382</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|--------|--------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                        |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 18.00 | 15.20 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#48-423</a> | €31,93<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                        |                         |                                             |            |
|-------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 18.00 | 22.50 | 20.26 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#49-880</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 2 In Stock |
|-------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|

|       |       |       |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 27.00 | 24.73 | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a> | <a href="#">#32-001</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 36.00 | 33.65 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#32-000</a> | €29,87<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 54.00 | 52.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#45-306</a> | €29,87<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 72.00 | 70.05 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#32-859</a> | €29,87<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                        |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 20.00 | 17.59 | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#37-810</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 25.00 | 21.51 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#37-811</a> | €31,42<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |       |       |          |                       |                         |                                             |            |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 18.00 | 30.00 | 27.10 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#37-812</a> | €29,87<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 4 In Stock |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------|

|       |       |       |          |                       |                         |                                             |              |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 18.00 | 50.00 | 48.09 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a> | <a href="#">#37-813</a> | €29,87<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
|-------|-------|-------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|

|       |        |        |          |                         |                         |                                             |              |
|-------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 20.00 | 20.00  | 17.42  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a>  | <a href="#">#45-237</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 25.00  | 22.76  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a>  | <a href="#">#49-881</a> | €31,93<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 30.00  | 27.30  | Uncoated | <a href="#">N-BAF10</a> | <a href="#">#45-239</a> | €31,93<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 35.00  | 32.04  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#49-882</a> | €31,93<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 40.00  | 36.77  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-960</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 50.00  | 47.87  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-362</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 60.00  | 57.03  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-962</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 70.00  | 68.03  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-936</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 80.00  | 78.45  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-439</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 100.00 | 97.13  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-475</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 20.00 | 150.00 | 148.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-276</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 25.00  | 20.22  | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a>   | <a href="#">#45-097</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 30.00  | 24.69  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-364</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |
| 25.00 | 35.00  | 30.42  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-145</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 40.00  | 36.31  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-278</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 50.00  | 46.75  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-477</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 60.00  | 56.90  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-127</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 75.00  | 72.00  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-479</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 85.00  | 82.17  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#45-366</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 100.00 | 97.17  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-481</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 125.00 | 122.70 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>   | <a href="#">#32-861</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

|       |        |        |          |                        |                         |                                             |              |
|-------|--------|--------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 25.00 | 150.00 | 147.81 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-863</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 175.00 | 172.85 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-865</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 200.00 | 197.89 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#33-358</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 250.00 | 248.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#67-150</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 300.00 | 298.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#67-151</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 400.00 | 397.89 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#33-364</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 500.00 | 497.89 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-280</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 750.00 | 747.89 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-282</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 25.40  | 21.48  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#49-847</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 38.10  | 33.48  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-848</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 50.80  | 47.50  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-849</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |
| 25.40 | 63.50  | 60.37  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-850</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 76.20  | 73.56  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-851</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 88.90  | 86.26  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-852</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |
| 25.40 | 101.60 | 98.97  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#49-853</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 35.00  | 30.46  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-814</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 40.00  | 36.11  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-815</a> | €32,45<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 75.00  | 72.69  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-816</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 100.00 | 98.02  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-817</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 125.00 | 123.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-818</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.40 | 150.00 | 148.02 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-821</a> | €30,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | Contact      |

|       |        |        |          |                        |                         |                                             |              |
|-------|--------|--------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 30.00 | 30.00  | 26.13  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#48-653</a> | €40,43<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 30.00 | 40.00  | 37.20  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#67-152</a> | €38,88<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 30.00 | 50.00  | 46.17  | Uncoated | <a href="#">N-SF5</a>  | <a href="#">#32-483</a> | €38,88<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 30.00 | 60.00  | 56.03  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-241</a> | €37,34<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 30.00 | 75.00  | 70.95  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-485</a> | €37,34<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 30.00 | 100.00 | 96.01  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-487</a> | €37,34<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 30.00 | 120.00 | 116.04 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-243</a> | €37,34<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 35.00 | 35.00  | 30.52  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#37-824</a> | €41,97<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 35.00 | 50.00  | 44.40  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-825</a> | €40,43<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 35.00 | 100.00 | 97.03  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-828</a> | €40,43<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 35.00 | 70.00  | 66.04  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#37-827</a> | €40,43<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 40.00 | 40.00  | 35.13  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#48-654</a> | €44,55<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 40.00 | 60.00  | 53.90  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-149</a> | €44,55<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 40.00 | 80.00  | 74.73  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#33-382</a> | €43,52<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 40.00 | 100.00 | 95.39  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#33-370</a> | €43,52<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 40.00 | 200.00 | 196.7  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#33-376</a> | €43,52<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 40.00 | 300.00 | 296.70 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-284</a> | €43,52<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 40.00 | 400.00 | 396.70 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-286</a> | €43,52<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 50.00 | 50.00  | 43.28  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#32-970</a> | €49,96<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 50.00 | 75.00  | 67.75  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-245</a> | €47,90<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 50.00 | 100.00 | 93.41  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-972</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |

|        |        |        |          |                        |                         |                                              |              |
|--------|--------|--------|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 50.00  | 125.00 | 118.39 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-247</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 50.00  | 150.00 | 144.07 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#32-974</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 50.00  | 175.00 | 169.05 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-249</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 50.00  | 200.00 | 196.66 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-151</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 50.00  | 250.00 | 246.74 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-153</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 50.00  | 500.00 | 496.70 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-288</a> | €45,06<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 50.80  | 50.80  | 44.08  | Uncoated | <a href="#">N-SF11</a> | <a href="#">#29-094</a> | €49,96<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 3 In Stock   |
| 50.80  | 76.20  | 68.95  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#29-095</a> | €47,90<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 75.00  | 75.00  | 53.49  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-367</a> | €81,37<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 75.00  | 100.00 | 87.57  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#71-834</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | Contact      |
| 75.00  | 125.00 | 115.99 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#71-835</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 75.00  | 150.00 | 142.45 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-369</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 1 In Stock   |
| 75.00  | 175.00 | 168.68 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#71-836</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 75.00  | 200.00 | 194.24 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#45-371</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 75.00  | 250.00 | 244.73 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-482</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 20+ In Stock |
| 75.00  | 300.00 | 294.4  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#71-837</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 6 In Stock   |
| 75.00  | 400.00 | 394.4  | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#71-838</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 5 In Stock   |
| 75.00  | 500.00 | 494.73 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#63-483</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | Contact      |
| 75.00  | 750.00 | 745.35 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#71-839</a> | €78,80<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>  | 9 In Stock   |
| 100.00 | 150.00 | 136.82 | Uncoated | N-BK7                  | <a href="#">#70-952</a> | €225,57<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 14 In Stock  |
| 100.00 | 200.00 | 190.77 | Uncoated | <a href="#">N-BK7</a>  | <a href="#">#17-899</a> | €210,12<br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)