

[Tous les Produits](#) / [Microscopie](#) / [Objectifs Conjugés Finis](#)

Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale



- Conception plan ou achromatique
- Pour les systèmes à monture C ou T
- Parfaits pour les applications OEM

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Max. (mm): 24

Filetage & montage

Filetage: 0.7965-36 TPI, 55° Whitworth

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C): 5 to 40

Température de Stockage (°C): -20 to 60

Operating Relative Humidity: 45% to 85%

Informations techniques

Produits

Grossissement	NA	Type	WD (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
4X	0.10	Plan	15.25	#67-706	€128,00	10 In Stock
4X	0.10	Achromatic	18.8	#43-902	€91,00	20+ In Stock
10X	0.25	Plan	1.5	#43-907	€159,00	14 In Stock
10X	0.25	Achromatic	6.14	#43-903	€106,00	20+ In Stock
40X	0.65	Achromatic, Spring-Loaded	0.48	#43-904	€138,00	Contact
100X	1.25	Plan, Spring-Loaded	0.1	#43-909	€344,00	7 In Stock
100X	1.25	Achromatic, Spring-Loaded	0.1	#43-905	€175,00	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com