

[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Miroirs Optiques](#) /
 [Miroirs Plans](#) /
 [Miroirs en Verre Flotté](#)

Miroirs de Première Surface 4-6λ



- Différentes tailles et formes disponibles
- Reflètent 85% de la lumière du visible
- [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Biseau: Protective as needed

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V): 4 - 6λ

Substrat:	Float Glass	Qualité de Surface:	80-50
Spécification du Traitement:	$R_{avg} > 85\% @ 400 - 700nm$	Traitement:	Protected Aluminum (400-700nm)
Type de Traitement:	Metal	Angle d'Incidence (°):	45.00
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	400 - 700		

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Planéité de Surface (P-V)	Dimensions (mm)	Spécification du Traitement	Traitement	AOI (°)	Numéro de Stock	Prix	Achat
-	4 - 6λ	3.0 x 3.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-001	€7,21 Qté 6+ €5,67	3-4 jours
5.00	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#27-400	€13,13 Qté 6+ €10,30	3-4 jours
6.30	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-354	€14,94 Qté 6+ €11,33	3-4 jours
9.00	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-647	€16,48 Qté 6+ €12,88	3-4 jours
-	4 - 6λ	9.0 x 9.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-004	€16,48 Qté 6+ €12,88	En Stock
-	4 - 6λ	9.5 x 11.2	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-418	€16,48 Qté 6+ €12,88	3-4 jours
12.50	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#27-402	€16,48 Qté 6+ €12,88	3-4 jours
12.70	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-243	€16,48 Qté 6+ €12,88	3-4 jours
-	4 - 6λ	12.7 x 12.7	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-244	€16,48 Qté 6+ €12,88	3-4 jours
-	4 - 6λ	12.7 x 18.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#83-535	€17,51 Qté 6+ €13,91	En Stock
15.00	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-006	€18,54 Qté 6+ €14,94	3-4 jours

16.00	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-648	€18,54 Qté 6+ €14,94	En Stock
-	4 - 6λ	17.0 x 23.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-417	€18,54 Qté 6+ €14,94	3-4 jours
19.00	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-649	€18,54 Qté 6+ €14,94	3-4 jours
-	4 - 6λ	19.0 x 19.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-650	€18,54 Qté 6+ €14,94	3-4 jours
-	4 - 6λ	21.0 x 26.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#40-286	€20,60 Qté 6+ €15,45	En Stock
-	4 - 6λ	22.0 x 22.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-368	€20,60 Qté 6+ €15,45	En Stock
-	4 - 6λ	22.0 x 29.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-419	€20,60 Qté 6+ €15,45	3-4 jours
25.40	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-245	€20,60 Qté 6+ €15,45	En Stock
-	4 - 6λ	25.4 x 25.4	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-246	€20,60 Qté 6+ €15,45	3-4 jours
-	4 - 6λ	25.4 x 35.4	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#83-536	€22,40 Qté 6+ €17,25	3-4 jours
26.00	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-009	€21,37 Qté 6+ €16,48	3-4 jours
-	4 - 6λ	30.0 x 40.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#30-429	€26,78 Qté 6+ €20,86	3-4 jours
-	4 - 6λ	31.0 x 77.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-366	€26,78 Qté 6+ €20,86	En Stock

32.00	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-651	€26,78 Qté 6+ €20,86	3-4 jours
-	4 - 6λ	35.0 x 109.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-359	€26,78 Qté 6+ €20,86	En Stock
-	4 - 6λ	38.0 x 38.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-652	€26,78 Qté 6+ €20,86	En Stock
-	4 - 6λ	38.0 x 38.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-422	€26,78 Qté 6+ €20,86	En Stock
-	4 - 6λ	38.0 x 51.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#31-425	€26,78 Qté 6+ €20,86	En Stock
-	4 - 6λ	38.0 x 150.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-442	€29,61 Qté 6+ €22,92	En Stock
38.10	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-247	€26,78 Qté 6+ €20,86	3-4 jours
-	4 - 6λ	38.1 x 38.1	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-248	€26,78 Qté 6+ €20,86	3-4 jours
-	4 - 6λ	38.1 x 53.9	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#83-537	€26,78 Qté 6+ €20,86	En Stock
-	4 - 6λ	50.0 x 125.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-365	€35,54 Qté 6+ €28,33	En Stock
50.80	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-249	€35,54 Qté 6+ €28,33	3-4 jours
-	4 - 6λ	50.8 x 50.8	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-250	€35,54 Qté 6+ €28,33	3-4 jours
-	4 - 6λ	50.8 x 71.8	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#83-538	€35,54 Qté 6+ €28,33	3-4 jours

-	4 - 6λ	51.0 x 76.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#40-040	€35,54 Qté 6+ €28,33	En Stock
-	4 - 6λ	60.0 x 270.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-279	€118,45 Qté 6+ €90,64	En Stock
-	4 - 6λ	73.0 x 116.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-371	€41,72 Qté 6+ €32,70	3-4 jours
-	4 - 6λ	76.0 x 102.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#40-041	€41,72 Qté 6+ €32,70	3-4 jours
76.20	4 - 6λ	-	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#69-251	€41,72 Qté 6+ €32,70	3-4 jours

[#69-252 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
est pas
nécessaire.

-	4 - 6λ	76.2 x 76.2	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00		€41,72 Qté 6+ €32,70	3-4 jours
-	4 - 6λ	76.2 x 107.8	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#83-539	€41,72 Qté 6+ €32,70	En Stock
-	4 - 6λ	81.0 x 100.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#41-621	€41,72 Qté 6+ €32,70	En Stock

-	4 - 6λ	85.0 x 101.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-362	€41,72 Qté 6+ €32,70	3-4 jours
-	4 - 6λ	102.0 x 127.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#40-042	€77,25 Qté 6+ €60,77	3-4 jours
-	4 - 6λ	127.0 x 178.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#41-320	€77,25 Qté 6+ €60,77	3-4 jours
-	4 - 6λ	127.0 x 178.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#40-043	€77,25 Qté 6+ €60,77	En Stock
-	4 - 6λ	169.0 x 194.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#41-405	€77,25 Qté 6+ €60,77	En Stock
-	4 - 6λ	200.0 x 235.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-358	€163,77 Qté 6+ €127,72	3-4 jours
-	4 - 6λ	204.0 x 254.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#41-321	€163,77 Qté 6+ €127,72	3-4 jours
-	4 - 6λ	204.0 x 254.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#40-067	€163,77 Qté 6+ €127,72	3-4 jours
-	4 - 6λ	254.0 x 254.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-653	€163,77 Qté 6+ €127,72	3-4 jours
-	4 - 6λ	254.0 x 313.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-654	€169,95 Qté 6+ €130,81	3-4 jours
-	4 - 6λ	254.0 x 313.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#32-248	€169,95 Qté 6+ €130,81	3-4 jours
-	4 - 6λ	254.0 x 356.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#85-036	€247,20 Qté 6+ €195,70	3-4 jours
-	4 - 6λ	356.0 x 356.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-655	€247,20 Qté 6+ €194,67	3-4 jours

-	4 - 6λ	406.0 x 406.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#46-656	€277,07 Qté 6+ €216,30	3-4 jours
-	4 - 6λ	406.0 x 406.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#85-206	€303,85 Qté 6+ €233,81	3-4 jours
-	4 - 6λ	408.0 x 609.0	R _{avg} >85% @ 400 - 700nm	Protected Aluminum (400- 700nm)	45.00	#85-207	€437,75 Qté 6+ €344,02	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com