


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Cylindriques](#) / [Lentilles Cylindriques pour l'Éclairage](#)

TECHSPEC® Lentilles Cylindriques PCX pour l'Éclairage



- Substrat N-BK7 pour une Performance à Large Bande
- Solution Rentable pour l'Intégration OEM
- Multiples Options de Traitements Disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques


Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.0/-0.2
--------------------------------	-----------

Propriétés optiques

Tolérance Distance Focale (%):	±3
--------------------------------	----



Qualité de Surface:	60-40
---------------------	-------

Informations techniques



PCX Rectangular

Circular And Rectangular Cylinder Lenses



PCX Circular

Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	EFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	-	8.00	N-BK7	Uncoated	#45-981	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
5.00	-	8.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#47-760	€125,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#45-982 Fin de Série							
 Fin de Série La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.							
5.00	-	30.00	N-BK7	Uncoated		€56,60	14 In Stock

[#47-955 Fin de Série](#)



Fin de Série

La
disponibilité
des produits
est limitée.
Veuillez
noter que
nous ne
pouvons pas
accepter des
retours.
Recevez
jusqu'à 80 %
de remise
sur des
produits
sélectionnés.
Un code de
promotion n
est pas
nécessaire.

5.00	-	30.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)		€71,02	14 In Stock
------	---	-------	-----------------------	-------------------------	--	--------	-------------

-	5.0 x 10.0	8.00	N-BK7	Uncoated	#43-856	€115,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	5.0 x 10.0	8.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#47-763	€125,66 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	5.0 x 10.0	20.00	N-BK7	Uncoated	#43-857	€115,36 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	5.0 x 10.0	20.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#47-764	€125,66 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	5.0 x 10.0	20.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-693	€132,87 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	5.0 x 10.0	20.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#47-958	€132,87 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	5.0 x 10.0	20.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-704	€132,87 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	5.0 x 10.0	50.00	N-BK7	Uncoated	#43-859	€115,36 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	5.0 x 10.0	50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#47-766	€125,66 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	5.0 x 10.0	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-695	€132,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	5.0 x 10.0	50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#47-960	€132,87 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	5.0 x 10.0	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-706	€132,87 Prix sur Quantité	Contact
6.00	-	6.00	N-SF11	Uncoated	#68-024	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	6.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-038	€74,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	9.00	N-SF11	Uncoated	#68-025	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	9.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-039	€74,68 Prix sur Quantité	12 In Stock
6.00	-	12.00	N-BK7	Uncoated	#68-026	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	12.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-040	€74,68 Prix sur Quantité	Contact
6.00	-	12.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-714	€84,46 Prix sur Quantité	15 In Stock
6.00	-	12.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-766	€84,46 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	-	12.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-740	€84,46 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	-	18.00	N-BK7	Uncoated	#68-027	€63,35 Prix sur Quantité	13 In Stock
6.00	-	18.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-041	€74,68 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	18.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-715	€84,46 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	18.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-767	€84,46 Prix sur Quantité	Contact
6.00	-	18.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-741	€84,46 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.00	-	24.00	N-BK7	Uncoated	#68-028	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	-	24.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-042	€74,68 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.00	-	24.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-716	€84,46 Prix sur Quantité	2 In Stock

6.00	-	24.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-768	€84,46 Prix sur Quantité	Contact
6.00	-	24.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-742	€84,46 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 10.0	25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-484	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	10.0 x 10.0	25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-485	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
10.00	-	15.00	N-BK7	Uncoated	#47-754	€126,69 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	-	15.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#47-767	€138,02 Prix sur Quantité	13 In Stock

[#69-696 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

10.00	-	20.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)		€71,02	8 In Stock
10.00	-	30.00	N-BK7	Uncoated	#47-756	€126,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	-	30.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#47-769	€138,02 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	-	30.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-697	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	-	30.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#47-963	€145,23 Prix sur Quantité	2 In Stock

10.00	-	30.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-708	€145,23 Prix sur Quantité	7 In Stock
10.00	-	50.00	N-BK7	Uncoated	#47-757	€126,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	-	50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#47-770	€138,02 Prix sur Quantité	3 In Stock
10.00	-	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-698	€145,23 Prix sur Quantité	1 In Stock
10.00	-	50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#47-964	€145,23 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	-	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-709	€145,23 Prix sur Quantité	Contact
-	10.0 x 10.0	25.00	N-BK7	Uncoated	#25-483	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 20.0	25.00	N-BK7	Uncoated	#25-486	€80,86 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	10.0 x 20.0	25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-487	€101,97 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	10.0 x 20.0	25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-488	€101,97 Prix sur Quantité	5 In Stock

[#47-775 Fin de Série](#)



Fin de Série

La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.

-	10.0 x 20.0	100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)		€78,23	5 In Stock
---	-------------	--------	-----------------------	------------------------------	--	--------	------------

12.50	-	12.50	N-BK7	Uncoated	#46-193	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	12.50	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-352	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	25.00	N-BK7	Uncoated	#46-194	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-353	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-717	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	25.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-769	€87,04 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	-	25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-743	€87,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	-	50.00	N-BK7	Uncoated	#46-195	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-354	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-718	€87,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	-	50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-770	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-744	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
12.50	-	75.00	N-BK7	Uncoated	#47-742	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-355	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-719	€87,04 Prix sur Quantité	15 In Stock
12.50	-	75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-771	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
12.50	-	75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-745	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
12.50	-	100.00	N-BK7	Uncoated	#47-743	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-356	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	-	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-720	€87,04 Prix sur Quantité	9 In Stock

-	12.5 x 25.0	12.50	N-SF11	Uncoated	#68-029	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	12.50	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-043	€75,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.5 x 25.0	15.00	N-SF11	Uncoated	#68-030	€65,92 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	12.5 x 25.0	15.00	N-SF11	MgF ₂ (400-700nm)	#68-044	€75,71 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.5 x 25.0	20.00	N-BK7	Uncoated	#68-031	€65,92 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.5 x 25.0	20.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-045	€75,71 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.5 x 25.0	20.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-721	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	20.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-773	€87,04 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.5 x 25.0	20.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-747	€87,04 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.5 x 25.0	25.00	N-BK7	Uncoated	#68-032	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-046	€75,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-722	€87,04 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	12.5 x 25.0	25.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-774	€87,04 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.5 x 25.0	25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-748	€87,04 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	12.5 x 25.0	50.00	N-BK7	Uncoated	#68-033	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-047	€75,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.5 x 25.0	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-723	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-775	€87,04 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.5 x 25.0	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-749	€87,04 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.5 x 25.0	75.00	N-BK7	Uncoated	#68-034	€65,92 Prix sur Quantité	10 In Stock

-	12.5 x 25.0	75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-048	€75,71 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	12.5 x 25.0	75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-724	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-776	€87,04 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	12.5 x 25.0	75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-750	€87,04 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.5 x 25.0	100.00	N-BK7	Uncoated	#68-035	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-049	€75,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.5 x 25.0	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-725	€87,04 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.5 x 25.0	100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-777	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-751	€87,04 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.5 x 25.0	150.00	N-BK7	Uncoated	#68-037	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.5 x 25.0	150.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#68-051	€75,71 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.5 x 25.0	150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-726	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.5 x 25.0	150.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-778	€87,04 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	12.5 x 25.0	150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-752	€87,04 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.7 x 12.7	12.50	N-BK7	Uncoated	#35-020	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	12.50	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-208	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.7 x 12.7	12.50	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-217	€87,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.7 x 12.7	12.50	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-227	€87,04 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.7 x 12.7	25.00	N-BK7	Uncoated	#35-021	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	12.7 x 12.7	25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-209	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.7 x 12.7	25.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-218	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.7 x 12.7	25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-228	€87,04 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.7 x 12.7	100.00	N-BK7	Uncoated	#35-022	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-210	€87,04 Prix sur Quantité	Contact
-	12.7 x 12.7	100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-219	€87,04 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-229	€87,04 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.7 x 12.7	150.00	N-BK7	Uncoated	#35-023	€65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.7 x 12.7	150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-211	€87,04 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.7 x 12.7	150.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-220	€87,04 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.7 x 12.7	150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-230	€87,04 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	20.0 x 20.0	25.00	N-BK7	Uncoated	#25-489	€98,88 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 20.0	25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-490	€119,48 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	20.0 x 20.0	25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-491	€119,48 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	20.0 x 20.0	50.00	N-BK7	Uncoated	#25-495	€98,88 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	20.0 x 20.0	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-496	€119,48 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	20.0 x 20.0	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-497	€119,48 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	20.0 x 40.0	25.00	N-BK7	Uncoated	#25-492	€121,54 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	20.0 x 40.0	25.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-493	€143,17 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	20.0 x 40.0	25.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-494	€143,17 Prix sur Quantité	4 In Stock

-	20.0 x 40.0	50.00	N-BK7	Uncoated	#25-498	€121,54 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	20.0 x 40.0	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-499	€143,17 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	20.0 x 40.0	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-500	€143,17 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	-	25.00	N-BK7	Uncoated	#46-015	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-357	€83,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	50.00	N-BK7	Uncoated	#46-016	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-358	€83,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-727	€93,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-779	€93,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-753	€93,22 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	75.00	N-BK7	Uncoated	#46-017	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-359	€83,95 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	-	75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-728	€93,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-780	€83,95 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	-	75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-754	€93,22 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	-	100.00	N-BK7	Uncoated	#46-018	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-360	€83,95 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	-	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-729	€93,22 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-781	€93,22 Prix sur Quantité	Contact
25.00	-	100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-755	€93,22 Prix sur Quantité	Contact

25.00	-	125.00	N-BK7	Uncoated	#47-744	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	125.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-361	€83,95 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.00	-	125.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-730	€93,22 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	-	125.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-782	€93,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	125.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-756	€93,22 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	-	150.00	N-BK7	Uncoated	#46-019	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	150.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-362	€83,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-731	€93,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	150.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-783	€93,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	-	150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-757	€93,22 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	25.0 x 50.0	25.00	N-BK7	Uncoated	#46-020	€116,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 50.0	25.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-363	€127,72 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	25.0 x 50.0	50.00	N-BK7	Uncoated	#46-021	€116,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 50.0	50.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-364	€127,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 50.0	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-732	€136,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-784	€136,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-758	€136,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	75.00	N-BK7	Uncoated	#46-022	€116,39 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-365	€127,72 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.0 x 50.0	75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-733	€136,99 Prix sur Quantité	6 In Stock

-	25.0 x 50.0	75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-785	€136,99 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.0 x 50.0	75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-759	€136,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.0 x 50.0	100.00	N-BK7	Uncoated	#46-023	€116,39 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-366	€127,72 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.0 x 50.0	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-734	€136,99 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	25.0 x 50.0	100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-786	€136,99 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.0 x 50.0	100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-760	€136,99 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	25.0 x 50.0	150.00	N-BK7	Uncoated	#46-024	€116,39 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.0 x 50.0	150.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-367	€127,72 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.0 x 50.0	150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-735	€136,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.0 x 50.0	150.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-787	€136,99 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.0 x 50.0	150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-761	€136,99 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.4 x 25.4	50.00	N-BK7	Uncoated	#35-024	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.4 x 25.4	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-212	€93,22 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.4 x 25.4	50.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-222	€93,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.4 x 25.4	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-231	€93,22 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.4 x 25.4	100.00	N-BK7	Uncoated	#35-025	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.4 x 25.4	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-213	€93,22 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	25.4 x 25.4	100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-223	€93,22 Prix sur Quantité	3 In Stock

-	25.4 x 25.4	100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-232	€93,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.4 x 25.4	150.00	N-BK7	Uncoated	#35-026	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.4 x 25.4	150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-214	€93,22 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	25.4 x 25.4	150.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-224	€93,22 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.4 x 25.4	150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-233	€93,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.4 x 25.4	200.00	N-BK7	Uncoated	#35-027	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.4 x 25.4	200.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-215	€93,22 Prix sur Quantité	Contact
-	25.4 x 25.4	200.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-225	€93,22 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	25.4 x 25.4	200.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-234	€93,22 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.4 x 25.4	250.00	N-BK7	Uncoated	#35-028	€74,16 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.4 x 25.4	250.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#36-216	€93,22 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.4 x 25.4	250.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#36-226	€93,22 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	25.4 x 25.4	250.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#36-235	€93,22 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	30.0 x 30.0	50.00	N-BK7	Uncoated	#25-501	€138,02 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	30.0 x 30.0	50.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-502	€159,65 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	30.0 x 30.0	50.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-503	€159,65 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	30.0 x 30.0	100.00	N-BK7	Uncoated	#25-504	€138,02 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	30.0 x 30.0	100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#25-506	€159,65 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	30.0 x 30.0	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#25-505	€159,65 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	50.0 x 25.0	75.00	N-BK7	Uncoated	#46-198	€116,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	50.0 x 25.0	75.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-368	€127,72 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	50.0 x 25.0	75.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-736	€136,99 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	50.0 x 25.0	75.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-788	€136,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	50.0 x 25.0	75.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-762	€136,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	50.0 x 25.0	100.00	N-BK7	Uncoated	#46-199	€116,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.0 x 25.0	100.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-369	€127,72 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	50.0 x 25.0	100.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-737	€136,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	50.0 x 25.0	100.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-789	€136,99 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	50.0 x 25.0	100.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-763	€136,99 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	50.0 x 25.0	150.00	N-BK7	Uncoated	#46-200	€116,39 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.0 x 25.0	150.00	N-BK7	MgF ₂ (400-700nm)	#48-370	€127,72 Prix sur Quantité	Contact
-	50.0 x 25.0	150.00	N-BK7	VIS 0° (425-675nm)	#69-738	€136,99 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	50.0 x 25.0	150.00	N-BK7	VIS-NIR (400-1000nm)	#69-790	€136,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	50.0 x 25.0	150.00	N-BK7	NIR I (600-1050nm)	#69-764	€136,99 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com