

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Expanseurs de Faisceau Laser](#) / [Expanseurs de Faisceau Arcturus®](#)

## TECHSPEC® Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus®



- Traitement AR pour une longueur d'onde laser HeNe de 633 nm
- Grossissements fixes disponibles de 3X à 20X
- Divergence ajustable avec des optiques non rotatives pour les lasers HeNe

### Spécifications

#### Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Logement (mm):	50
----------------------------	----

#### Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	0
------------------------	---


Front d'Onde Transmis, P-V:	< $\lambda/4$ @ 633nm for Input Beam ≤1mm	Gamme de Focalisation:	1.2m - ∞
Gamme de Longeur d'Onde (nm):	450 - 750	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):	633
Ouverture de Sortie (mm):	27	Ouverture d'Entrée (mm):	2
Spécification du Traitement:	$R_{abs} < 0.4\% @ 630 - 670\text{nm}$ $R_{avg} < 0.6\% @ 450 - 750\text{nm}$	Substrat:	Optical Glass
Traitement:	BBAR (450-750nm)	Ajustement de la divergence:	Non-Rotating Optics

#### Filetage & montage

Filetage:	C-Mount
-----------	---------

## Informations techniques

**Complete Beam Expander**



## Produits

DWL (nm)	Puissance d'Expansion	Gamme de Longeur d'Onde (nm)	Ouverture d'Entrée (mm)	Ouverture de Sortie (mm)	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
633	3X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#58-208	€473,80 <a href="#">Prix sur Quantité</a>	2 In Stock
633	5X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#55-577	€504,70 <a href="#">Prix sur Quantité</a>	10 In Stock
633	10X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#55-578	€530,45 <a href="#">Prix sur Quantité</a>	20+ In Stock
633	15X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#58-209	€592,25 <a href="#">Prix sur Quantité</a>	13 In Stock
633	20X	450 - 750	2	27	Optical Glass	#55-579	€762,20 <a href="#">Prix sur Quantité</a>	8 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
Téléphone: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)