

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Ouvertures Optomécaniques](#) / [Diaphragmes à Iris](#)

Diaphragmes à Iris de Haute Performance – Série Standard



- Logement résistant à la corrosion et aux températures élevées
- Options de lamelle en acier à ressort antireflets (AR) ou en acier à ressort bruni disponibles
- La version montée comporte un trou taraudé impérial et métrique pour faciliter le montage sur tige

Informations techniques

Produits

Type	Ouverture Min. (mm)	Ouverture Max. (mm)	Diamètre Externe (mm)	Nombre de Feuilles	Numéro de Stock	Prix	Achat
Unmounted	0.5, Typical	5.0	10.0	8.00	#57-573	€109,18 Qté 5+ €96,41	3-4 jours
Unmounted	0.5, Typical	7.0	12.0	8.00	#57-574	€109,18 Qté 5+ €96,41	En Stock
Unmounted	0.8, Typical	8	14.8	8	#64-507	€74,16 Qté 5+ €65,41	3-4 jours
Unmounted	1.0, Typical	12.0	19.8	11.00	#57-575	€74,16 Qté 5+ €65,41	En Stock
Unmounted	1.0, Typical	18.0	28.0	12.00	#57-576	€74,16 Qté 5+ €65,41	En Stock
Unmounted	1.2, Typical	20.0	30.0	12.00	#57-577	€91,16 Qté 5+ €80,75	En Stock
Unmounted	1.5, Typical	25.00	37.0	15.00	#84-131	€91,16 Qté 5+ €80,75	3-4 jours
Unmounted	0.5, Typical	5.0	10.0	8.00	#57-578	€109,18 Qté 5+ €96,41	3-4 jours
Unmounted	0.5, Typical	7.0	12.0	8.00	#57-579	€109,18 Qté 5+ €96,41	3-4 jours
Unmounted	1.0, Typical	8.0	14.8	9	#57-580	€74,16 Qté 5+ €65,41	3-4 jours
Unmounted	1.0, Typical	12.0	19.8	11.00	#57-581	€74,16 Qté 5+ €65,41	3-4 jours
Unmounted	1.2, Typical	20.0	30.0	12.00	#64-508	€91,16 Qté 5+ €80,75	3-4 jours
Unmounted	1.5, Typical	25.0	37.0	15.00	#57-582	€91,16 Qté 5+ €80,75	3-4 jours
Unmounted	2.5, Typical	37.0	53.0	16.00	#57-583	€91,16 Qté 5+ €80,75	3-4 jours
Unmounted	2.5, Typical	50.0	70.0	18.00	#57-584	€188,49 Qté 5+ €166,76	Contact
Unmounted	4.0, Typical	60.0	82.0	17.00	#57-585	€215,27 Qté 5+ €189,83	3-4 jours

Unmounted	4.0, Typical	75.0	100.0	20.00	#57-586	€323,42 Qté 5+ €285,10	3-4 jours
Mounted	0.5, Typical	5.0	26.5	8.00	#23-255	€125,66 Qté 5+ €110,73	3-4 jours
Mounted	0.5, Typical	7.0	26.5	8.00	#23-256	€125,66 Qté 5+ €110,73	3-4 jours
Mounted	0.8, Typical	8.0	26.5	8.00	#23-257	€91,16 Qté 5+ €80,34	3-4 jours
Mounted	1.0, Typical	12.0	39.0	11.00	#23-258	€91,16 Qté 5+ €80,34	3-4 jours
Mounted	1.0, Typical	18.0	52.0	12.00	#23-259	€91,16 Qté 5+ €80,34	3-4 jours
Mounted	1.2, Typical	20.0	52.0	12.00	#23-260	€107,12 Qté 5+ €94,35	3-4 jours
Mounted	1.5, Typical	25.0	52.0	15.00	#23-261	€107,12 Qté 5+ €94,35	3-4 jours
Mounted	0.5, Typical	7.0	26.5	8.00	#23-262	€125,66 Qté 5+ €110,73	3-4 jours
Mounted	1.0, Typical	8.0	26.5	9.00	#23-263	€91,16 Qté 5+ €80,34	3-4 jours
Mounted	1.0, Typical	12.0	39.0	11.00	#23-264	€91,16 Qté 5+ €80,34	3-4 jours
Mounted	1.2, Typical	20.0	52.0	12.00	#23-265	€107,12 Qté 5+ €94,35	3-4 jours
Mounted	1.5, Typical	25.0	52.0	15.00	#23-266	€107,12 Qté 5+ €94,35	3-4 jours
Mounted	2.5, Typical	50.0	90.0	18.00	#23-267	€200,85 Qté 5+ €176,85	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com