

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Haut](#)

Filtres Passe-Haut -Raie Laser



- Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
- Performance Hors du Commun et Durée de Vie
- Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
- Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):	25.00 +0.0/-0.1	Ouverture Utile CA (mm):	22
Tolérance Épaisseur (mm):	±0.1	Ouverture Utile (%):	88

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	0 ±2	Densité Optique OD:	≥6.0
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Traitement:	Hard Coated
Qualité de Surface:	60-40	Damage Threshold, By Design:	0.5 J/cm ² @ 266nm, 10ns, 10Hz 1 J/cm ² @ 532nm, 10ns, 10Hz


Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):	3.5
----------------------------	-----

Environnement & durabilité

Durabilité:	Environmental: MIL-STD-810F, Physical: MIL-C-48497A
-------------	---

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Long. d'Onde (nm)	Blocage Laser	Largeur de Transition (nm)	Pente (nm)	Largeur de Bande (nm)	Bande de Transmission (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
 Edmund optics worldwide									
25.00	248.6		<5.0	2.0	>250	261 - 560.8	#12-254	€1.310,16	1 In Stock
Copyright 2023 Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK Téléphone : +44 (0)1904 800-363-1992 : www.edmundoptics.com									
25.00	266		<5.0	2.1	>300	272.4 - 600	#12-255	€1.161,84	2 In Stock
25.00	325		<3.3	1.60	>400	329.2 - 733.1	#47-498	€791,04	1 In Stock
25.00	355		<3.6	1.80	>400	359.6 - 800.8	#47-499	€791,04	2 In Stock
25.00	473		<4.7	2.40	>550	479.1 - 1066.9	#47-502	€791,04	1 In Stock
25.00	488		<4.9	2.40	>600	494.3 - 1100.8	#47-503	€791,04	1 In Stock
#47-504 Fin de Série									
									
Fin de Série									
La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n 'est pas nécessaire.									
25.00	514.5		<5.1	2.60	>600	521.2 - 1160.5		€902,28	1 In Stock
25.00	532		<5.3	2.70	>600	538.9 - 1200	#47-505	€791,04	2 In Stock
25.00	632.8		<6.3	3.20	>600	641 - 1427.4	#47-506	€791,04	1 In Stock
25.00	785		<7.8	3.90	>900	795.2 - 1770.7	#47-508	€791,04	3 In Stock
25.00	808		<8.1	4.0	>1000	818.5 - 1822.6	#12-256	€902,28	1 In Stock
25.00	830		<8.3	4.2	>1000	840.8 - 1872.2	#12-257	€791,04	2 In Stock
25.00	980		<9.8	4.90	>1000	992.7 - 2000	#47-509	€791,04	2 In Stock
25.00	1064		<10.6	5.30	>900	1077.8 - 2000	#47-510	€791,04	2 In Stock