

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Bas](#)

## **TECHSPEC® Filtres Passe-Bas OD 4 Haute Performance**



- Larges gammes de transmission et de rejet
- Pente raide pour sélection spectrale précise
- Combinez avec un filtre passe-haut, pour des filtres passe-bande personnalisés

# Spécifications

## Caractéristiques du produit

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Remarque: | Arrow on part indicates filter coated surface. |
|-----------|------------------------------------------------|

## Propriétés physiques et mécaniques

|                      |                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouverture Utile (%): | >80                                                                                                                                                  |
| Résistance Physique: | Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2 |



## Propriétés optiques

|                        |             |                             |                                             |
|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Angle d'Incidence (°): | 0           |                             |                                             |
| Densité Optique OD:    | ≥4.0        | Substrat:                   | <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| Traitement:            | Hard Coated | Qualité de Surface:         | 60-40                                       |
| Transmission (%):      | ≥91         | Front d'Onde Transmis, RMS: | ≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)             |
| Tolérance Coupure (%): | ±1          |                             |                                             |


## Environnement & durabilité

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durabilité Environnementale: | Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Informations techniques



Typical Transmission



## Produits

| Dia.<br>(mm) | Longueur<br>d'Onde de<br>Coupure<br>(nm) | Bande<br>de<br>Coupure<br>(nm) | Bande de<br>Transmission<br>(nm) | Gamme<br>de<br>Longueur<br>d'Onde<br>(nm) | Numéro<br>de<br>Stock   | Prix                                                            | Achat        |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 12.50        | 400.00                                   | 410 - 610                      | 300 - 392                        | 300 - 610                                 | <a href="#">#84-689</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 13 In Stock  |
| 25.00        | 400.00                                   | 410 - 610                      | 300 - 392                        | 300 - 610                                 | <a href="#">#84-702</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | Contact      |
| 50.00        | 400.00                                   | 410 - 610                      | 300 - 392                        | 300 - 610                                 | <a href="#">#84-715</a> | €570,62<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 9 In Stock   |
| 12.50        | 425.00                                   | 435 - 635                      | 300 - 417                        | 300 - 635                                 | <a href="#">#84-690</a> | €119,27 <del>€198,79</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00        | 425.00                                   | 435 - 635                      | 300 - 417                        | 300 - 635                                 | <a href="#">#84-703</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 15 In Stock  |
| 50.00        | 425.00                                   | 435 - 635                      | 300 - 417                        | 300 - 635                                 | <a href="#">#84-716</a> | €570,62<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 12.50        | 450.00                                   | 460 - 660                      | 300 - 441                        | 300 - 660                                 | <a href="#">#84-691</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 11 In Stock  |
| 25.00        | 450.00                                   | 460 - 660                      | 300 - 441                        | 300 - 660                                 | <a href="#">#84-704</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 16 In Stock  |
| 50.00        | 450.00                                   | 460 - 660                      | 300 - 441                        | 300 - 660                                 | <a href="#">#84-717</a> | €342,37 <del>€570,62</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 5 In Stock   |
| 12.50        | 475.00                                   | 485 - 685                      | 300 - 466                        | 300 - 685                                 | <a href="#">#84-692</a> | €119,27 <del>€198,79</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 13 In Stock  |
| 25.00        | 475.00                                   | 485 - 685                      | 300 - 466                        | 300 - 685                                 | <a href="#">#84-705</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 50.00        | 475.00                                   | 485 - 685                      | 300 - 466                        | 300 - 685                                 | <a href="#">#84-718</a> | €342,37 <del>€570,62</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 5 In Stock   |
| 12.50        | 500.00                                   | 512 - 715                      | 300 - 490                        | 300 - 715                                 | <a href="#">#84-693</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 25.00        | 500.00                                   | 512 - 715                      | 300 - 490                        | 300 - 715                                 | <a href="#">#84-706</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 50.00        | 500.00                                   | 512 - 715                      | 300 - 490                        | 300 - 715                                 | <a href="#">#84-719</a> | €342,37 <del>€570,62</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 6 In Stock   |

|       |        |            |           |            |                         |                                                                 |              |
|-------|--------|------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 12.50 | 525.00 | 537 - 740  | 300 - 515 | 300 - 740  | <a href="#">#84-694</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 25.00 | 525.00 | 537 - 740  | 300 - 515 | 300 - 740  | <a href="#">#84-707</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 50.00 | 525.00 | 537 - 740  | 300 - 515 | 300 - 740  | <a href="#">#84-720</a> | €342,37 <del>€570,62</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 12 In Stock  |
| 12.50 | 550.00 | 562 - 825  | 350 - 539 | 350 - 825  | <a href="#">#84-695</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 17 In Stock  |
| 25.00 | 550.00 | 562 - 825  | 350 - 539 | 350 - 825  | <a href="#">#84-708</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 50.00 | 550.00 | 562 - 825  | 350 - 539 | 350 - 825  | <a href="#">#84-721</a> | €570,62<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 4 In Stock   |
| 12.50 | 575.00 | 587 - 850  | 350 - 564 | 350 - 850  | <a href="#">#84-696</a> | €119,27 <del>€198,79</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 10 In Stock  |
| 25.00 | 575.00 | 587 - 850  | 350 - 564 | 350 - 850  | <a href="#">#84-709</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 17 In Stock  |
| 50.00 | 575.00 | 587 - 850  | 350 - 564 | 350 - 850  | <a href="#">#84-722</a> | €570,62<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 2 In Stock   |
| 12.50 | 600.00 | 614 - 900  | 350 - 587 | 350 - 900  | <a href="#">#84-697</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 4 In Stock   |
| 25.00 | 600.00 | 614 - 900  | 350 - 587 | 350 - 900  | <a href="#">#84-710</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 17 In Stock  |
| 50.00 | 600.00 | 614 - 900  | 350 - 587 | 350 - 900  | <a href="#">#84-723</a> | €570,62<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 12.50 | 625.00 | 639 - 925  | 350 - 612 | 350 - 925  | <a href="#">#84-698</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 9 In Stock   |
| 25.00 | 625.00 | 639 - 925  | 350 - 612 | 350 - 925  | <a href="#">#84-711</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 12 In Stock  |
| 50.00 | 625.00 | 639 - 925  | 350 - 612 | 350 - 925  | <a href="#">#84-724</a> | €342,37 <del>€570,62</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 7 In Stock   |
| 12.50 | 650.00 | 665 - 960  | 350 - 636 | 350 - 960  | <a href="#">#84-699</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 25.00 | 650.00 | 665 - 960  | 350 - 636 | 350 - 960  | <a href="#">#84-712</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | Contact      |
| 50.00 | 650.00 | 665 - 960  | 350 - 636 | 350 - 960  | <a href="#">#84-725</a> | €342,37 <del>€570,62</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 12.50 | 675.00 | 690 - 1000 | 350 - 661 | 350 - 1000 | <a href="#">#84-700</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |

|       |        |               |           |               |                         |                                                                 |              |
|-------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 25.00 | 675.00 | 690 -<br>1000 | 350 - 661 | 350 -<br>1000 | <a href="#">#84-713</a> | €161,30 <del>€268,83</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 50.00 | 675.00 | 690 -<br>1000 | 350 - 661 | 350 -<br>1000 | <a href="#">#84-726</a> | €570,62<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 9 In Stock   |
| 12.50 | 700.00 | 715 -<br>1050 | 400 - 685 | 400 -<br>1050 | <a href="#">#84-701</a> | €198,79<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 17 In Stock  |
| 25.00 | 700.00 | 715 -<br>1050 | 400 - 685 | 400 -<br>1050 | <a href="#">#84-714</a> | €268,83<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 50.00 | 700.00 | 715 -<br>1050 | 400 - 685 | 400 -<br>1050 | <a href="#">#84-727</a> | €570,62<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 11 In Stock  |
| 12.50 | 725.00 | 740 -<br>1090 | 400 - 710 | 400 -<br>1090 | <a href="#">#86-095</a> | €209,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 15 In Stock  |
| 25.00 | 725.00 | 740 -<br>1090 | 400 - 710 | 400 -<br>1090 | <a href="#">#86-103</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | Contact      |
| 50.00 | 725.00 | 740 -<br>1090 | 400 - 710 | 400 -<br>1090 | <a href="#">#86-111</a> | €349,17 <del>€581,95</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 6 In Stock   |
| 12.50 | 750.00 | 775 -<br>1125 | 400 - 740 | 400 -<br>1125 | <a href="#">#64-324</a> | €209,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 10 In Stock  |
| 25.00 | 750.00 | 775 -<br>1125 | 400 - 740 | 400 -<br>1125 | <a href="#">#64-332</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 50.00 | 750.00 | 775 -<br>1125 | 400 - 740 | 400 -<br>1125 | <a href="#">#84-728</a> | €581,95<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 1 In Stock   |
| 12.50 | 775.00 | 795 -<br>1155 | 400 - 760 | 400 -<br>1155 | <a href="#">#86-096</a> | €104,55 <del>€209,09</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 775.00 | 795 -<br>1155 | 400 - 760 | 400 -<br>1155 | <a href="#">#86-104</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 9 In Stock   |
| 50.00 | 775.00 | 795 -<br>1155 | 400 - 760 | 400 -<br>1155 | <a href="#">#86-112</a> | €581,95<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 6 In Stock   |
| 12.50 | 800.00 | 825 -<br>1190 | 400 - 790 | 400 -<br>1190 | <a href="#">#64-325</a> | €209,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 25.00 | 800.00 | 825 -<br>1190 | 400 - 790 | 400 -<br>1190 | <a href="#">#64-333</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 50.00 | 800.00 | 825 -<br>1190 | 400 - 790 | 400 -<br>1119 | <a href="#">#84-729</a> | €581,95<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 9 In Stock   |
| 12.50 | 825.00 | 850 -<br>1190 | 400 - 810 | 400 -<br>1190 | <a href="#">#86-097</a> | €209,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 25.00 | 825.00 | 850 -<br>1190 | 400 - 810 | 400 -<br>1190 | <a href="#">#86-105</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |

|       |        |             |           |            |                         |                                                                 |              |
|-------|--------|-------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 50.00 | 825.00 | 850 - 1190  | 400 - 810 | 400 - 1119 | <a href="#">#86-113</a> | €290,98 <del>€581,95</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 10 In Stock  |
| 12.50 | 850.00 | 880 - 1190  | 425 - 840 | 425 - 1190 | <a href="#">#64-326</a> | €125,45 <del>€209,09</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 850.00 | 880 - 1190  | 425 - 840 | 425 - 1190 | <a href="#">#64-334</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 13 In Stock  |
| 50.00 | 850.00 | 880 - 1190  | 425 - 840 | 425 - 1119 | <a href="#">#84-730</a> | €581,95<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 13 In Stock  |
| 12.50 | 875.00 | 905 - 1220  | 425 - 860 | 425 - 1220 | <a href="#">#86-098</a> | €125,45 <del>€209,09</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 14 In Stock  |
| 25.00 | 875.00 | 905 - 1220  | 425 - 860 | 425 - 1220 | <a href="#">#86-106</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 50.00 | 875.00 | 905 - 1220  | 425 - 860 | 425 - 1220 | <a href="#">#86-114</a> | €349,17 <del>€581,95</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 5 In Stock   |
| 12.50 | 900.00 | 930 - 1250  | 425 - 890 | 425 - 1250 | <a href="#">#64-327</a> | €209,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | Contact      |
| 25.00 | 900.00 | 930 - 1250  | 425 - 890 | 425 - 1250 | <a href="#">#64-335</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 7 In Stock   |
| 50.00 | 900.00 | 930 - 1250  | 425 - 890 | 425 - 1250 | <a href="#">#84-731</a> | €581,95<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 6 In Stock   |
| 12.50 | 925.00 | 955 - 1290  | 445 - 910 | 445 - 1290 | <a href="#">#86-099</a> | €125,45 <del>€209,09</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 925.00 | 955 - 1290  | 445 - 910 | 445 - 1290 | <a href="#">#86-107</a> | €168,10 <del>€280,16</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 14 In Stock  |
| 50.00 | 925.00 | 955 - 1290  | 445 - 910 | 445 - 1290 | <a href="#">#86-115</a> | €581,95<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 6 In Stock   |
| 12.50 | 950.00 | 980 - 1325  | 450 - 939 | 450 - 1325 | <a href="#">#64-328</a> | €209,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 25.00 | 950.00 | 980 - 1325  | 450 - 939 | 450 - 1325 | <a href="#">#64-336</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | Contact      |
| 50.00 | 950.00 | 980 - 1325  | 450 - 939 | 450 - 1325 | <a href="#">#84-732</a> | €349,17 <del>€581,95</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 5 In Stock   |
| 12.50 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | <a href="#">#86-100</a> | €209,09<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 25.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | <a href="#">#86-108</a> | €280,16<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 8 In Stock   |
| 50.00 | 975.00 | 1005 - 1365 | 465 - 960 | 465 - 1365 | <a href="#">#86-116</a> | €581,95<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 3 In Stock   |



|       |          |             |            |            |                         |                                                                 |              |
|-------|----------|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 12.50 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988  | 465 - 1400 | <a href="#">#64-329</a> | €131,63 <del>€219,39</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988  | 465 - 1400 | <a href="#">#64-337</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 20+ In Stock |
| 50.00 | 1,000.00 | 1035 - 1400 | 465 - 988  | 465 - 1400 | <a href="#">#84-733</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 12 In Stock  |
| 12.50 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | <a href="#">#86-101</a> | €109,70 <del>€219,39</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 17 In Stock  |
| 25.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | <a href="#">#86-109</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 4 In Stock   |
| 50.00 | 1,025.00 | 1060 - 1430 | 490 - 1010 | 490 - 1430 | <a href="#">#86-117</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 2 In Stock   |
| 12.50 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | <a href="#">#64-330</a> | €219,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 14 In Stock  |
| 25.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | <a href="#">#64-338</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 15 In Stock  |
| 50.00 | 1,050.00 | 1085 - 1460 | 485 - 1036 | 485 - 1460 | <a href="#">#84-734</a> | €355,35 <del>€592,25</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 4 In Stock   |
| 12.50 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | <a href="#">#86-102</a> | €131,63 <del>€219,39</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 6 In Stock   |
| 25.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | <a href="#">#86-110</a> | €174,89 <del>€291,49</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 15 In Stock  |
| 50.00 | 1,075.00 | 1110 - 1495 | 505 - 1060 | 505 - 1495 | <a href="#">#86-118</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 2 In Stock   |
| 12.50 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | <a href="#">#64-331</a> | €219,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 1 In Stock   |
| 25.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | <a href="#">#64-339</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 15 In Stock  |
| 50.00 | 1,100.00 | 1140 - 1530 | 510 - 1085 | 510 - 1530 | <a href="#">#84-735</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 12.50 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | <a href="#">#89-669</a> | €175,51 <del>€219,39</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | <a href="#">#89-573</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 14 In Stock  |
| 50.00 | 1,150.00 | 1190 - 1650 | 535 - 1135 | 535 - 1650 | <a href="#">#89-677</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 12.50 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | <a href="#">#89-670</a> | €219,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | Contact      |

|       |          |             |            |            |                         |                                                                 |              |
|-------|----------|-------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 25.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | <a href="#">#89-674</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 3 In Stock   |
| 50.00 | 1,200.00 | 1240 - 1650 | 550 - 1185 | 550 - 1650 | <a href="#">#89-678</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 2 In Stock   |
| 12.50 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | <a href="#">#89-671</a> | €219,39<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 2 In Stock   |
| 25.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | <a href="#">#89-675</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 5 In Stock   |
| 50.00 | 1,250.00 | 1290 - 1650 | 575 - 1235 | 575 - 1650 | <a href="#">#89-679</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 2 In Stock   |
| 12.50 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | <a href="#">#89-672</a> | €131,63 <del>€219,39</del><br><a href="#">Prix sur Quantité</a> | 20+ In Stock |
| 25.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | <a href="#">#89-676</a> | €291,49<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | 12 In Stock  |
| 50.00 | 1,300.00 | 1340 - 1650 | 600 - 1285 | 600 - 1650 | <a href="#">#89-680</a> | €592,25<br><a href="#">Prix sur Quantité</a>                    | Contact      |



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)