


[Tous les Produits](#) / [Mires de Test](#) / [Mires Test de Distorsion](#)

Mires de Distorsion à Grille de Réflectance Diffuse



- Traitement réfléchissant diffus similaire aux mires céramiques
- Motif chrome sur substrat
- Pas de flou avec un éclairage hors axe
- Idéales pour une illumination par devant

Spécifications

Caractéristiques du produit

NIST Certification: No

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2

Tolérance Espacement
Centre à Centre (μm): ± 1

Tolérance Diamètre du
Point (μm): ±3

Propriétés optiques

Traitement: Low Reflective Chrome

Substrat: Float Glass

Informations techniques

Produits

Titre	Numéro de Stock	Prix	Achat
2" x 2" 0,0625mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante	#62-949	€548,48 €731,30 Prix sur Quantité	7 In Stock
2" x 2" 0,125mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante	#62-950	€705,55 Prix sur Quantité	7 In Stock
2" x 2" 0,25mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante	#62-951	€684,95 Prix sur Quantité	6 In Stock
3" x 3" 0,125mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante	#62-952	€528,39 €880,65 Prix sur Quantité	3 In Stock
3" x 3" 0,25mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante	#62-953	€839,45 Prix sur Quantité	1 In Stock
3" x 3" 0,5mm Dia. du Point, Mire de Distorsion Diffusante	#62-954	€808,55 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com