

[Tous les Produits](#) / [Lasers](#) / [Sources Laser](#) / [Lasers pour la Métrologie](#)

Lasers Hélium-Néon Haute Performance de Lumentum



- Option d'alimentation de 0,5 à 22,5 mW
- Stabilité améliorée
- Parfaits pour les application d'interférométrie et de métrologie
- Options de polarisation aléatoire ou linéaire



Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:	Lumentum	Type de Laser:	HeNe
-------------------	----------	-----------------------	------

Propriétés physiques et mécaniques

Alignement Statique:	Centered to Outer Cylinder: $\pm 0.01''$ Parallel to Outer Cylinder: ± 1.0 mrad
-----------------------------	--

Propriétés optiques

Mode Spatial:	TEM ₀₀
----------------------	-------------------

Longueur d'Onde (nm):	632.80
------------------------------	--------

Tolérance Diamètre du Faisceau (%):	± 3
--	---------

Tolérance Divergence de Faisceau (%):	± 3
--	---------

Couleur:	Red
-----------------	-----

Pureté Spectrale (TEM₀₀):	>95%
---	------

Connectivité matérielle & interfaçage

Type de Sortie:	Free Space
------------------------	------------

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	-40 to +70
--	------------

Humidité d'Utilisation:	0 to 100%, non-condensing
--------------------------------	---------------------------

Température de Stockage (°C):	-40 to +150
--------------------------------------	-------------

Informations techniques

Produits

Longueur d'Onde (nm)	Puissance de Sortie (mW)	Diamètre du Faisceau (mm)	Divergence de Faisceau (mrad)	Polarisation	Espace Longitudinal, Nominal (MHz)	Numéro de Stock	Prix	Achat
 Edmund optics worldwide	632.80	1.80	1.80	Random	1090	#62-714	€935,00	3-4 jours
	632.80	1.80	1.80	Random	1090	#62-715	€999,00	3-4 jours
Copyright 2023 Edmund Optics Ltd Unit 1, Opus Avenue, North Poppleton, York, YO26 6BL UK Téléphone: 1-800-363-1992 : www.edmundoptics.com								
632.80	0.8	0.48	1.70	Random	1090	#62-716	€820,00	Contact
632.80	0.8	0.48	1.70	500:1	1090	#62-717	€1.050,00	3-4 jours
632.80	1.5	0.63	1.30	Random	730	#62-718	€815,00	3-4 jours
632.80	1.5	0.63	1.30	500:1	730	#62-719	€985,00	3-4 jours
632.80	2	0.63	1.30	Random	730	#64-103	€805,00	Contact
632.80	2	0.63	1.30	500:1	730	#64-104	€935,00	3-4 jours
632.80	2	0.63	1.30	Random	730	#62-720	€1.050,00	3-4 jours
632.80	2	0.63	1.30	500:1	730	#62-721	€1.115,00	3-4 jours
632.80	5	0.81	1.00	Random	435	#62-722	€1.115,00	3-4 jours
632.80	5	0.81	1.00	500:1	435	#62-723	€1.205,00	3-4 jours
632.80	7	0.81	1.00	Random	435	#62-724	€1.115,00	3-4 jours
632.80	7	0.81	1.00	500:1	435	#62-725	€1.205,00	3-4 jours
632.80	10	0.68	1.20	Random	320	#62-726	€1.405,00	3-4 jours
632.80	10	0.68	1.20	500:1	320	#62-727	€1.525,00	Contact
632.80	15	0.70	1.15	Random	257	#62-728	€2.460,00	3-4 jours
632.80	15	0.70	1.15	500:1	257	#62-729	€2.575,00	3-4 jours
632.80	21	0.70	1.15	500:1	257	#62-731	€2.925,00	Contact
632.80	22.5	0.70	1.15	Random	257	#62-732	€2.635,00	3-4 jours