

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs \(Concaves\) de Focalisation](#)

Réflecteurs Ellipsoïdaux de Précision



- Substrat poli de précision
- Traitements en aluminium protégé et miroir froid disponibles
- Parfaitement adaptés aux applications solaires et de condenseur
- [Réflecteurs Paraboliques de Précision](#) également disponibles

Spécifications

Propriétés optiques


Substrat:

[BOROFLOAT®](#)

Type de Traitement:

Metal

Informations techniques



Produits

Traitement	Diamètre Trou Central (mm)	Diamètre Externe (mm)	Distance to Focal Point f_1 (mm)	Distance to Focal Point f_2 (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
Protected Aluminum (400- 700nm)	18.0	64.00	11	78	#90-968	€252,35 Prix sur Quantité	3 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	20.0	86.00	14	134	#68-797	€375,95 Prix sur Quantité	2 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	27.0	105.00	22	145	#90-969	€392,43 Prix sur Quantité	Contact
Protected Aluminum (400- 700nm)	27.0	113.00	17	272	#68-798	€420,24 Prix sur Quantité	Contact
Protected Aluminum (400- 700nm)	31.0	128.00	17.8	294	#90-970	€502,64 Prix sur Quantité	3 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	40.0	150.00	22.5	360	#90-971	€721,00 Prix sur Quantité	1 In Stock
Protected Aluminum (400- 700nm)	60.0	220.00	40	440	#68-799	€901,25 Prix sur Quantité	Contact
Protected Aluminum (400- 700nm)	80.0	300.00	45	790	#90-972	€1.328,70 Prix sur Quantité	2 In Stock
Cold Mirror, 0°	18.0	64.00	11	78	#90-973	€292,52 Prix sur Quantité	Contact
Cold Mirror, 0°	20.0	88.00	14	134	#68-800	€497,49 Prix sur Quantité	1 In Stock
Cold Mirror, 0°	27.0	105.00	22	145	#90-974	€520,15 Prix sur Quantité	2 In Stock

Cold Mirror, 0°	27.0	113.00	17	272	#68-801	€556,20 Prix sur Quantité	Contact
Cold Mirror, 0°	60.0	220.00	40	440	#68-803	€1.328,70 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com