

[Tous les Produits](#) / [Objectifs d'Imagerie](#) / [Objectifs Télocentriques](#)

## Objectifs Télocentriques à Haute Résolution – Illumination In-Line



- Conçus pour une Imagerie à Haute Résolution
- Port d'Illumination In-Line (Ferrule de 0.312")
- Capteur Max 2/3"

### Spécifications

#### Caractéristiques du produit

<b>Series:</b>	High Res In-Line Illumination C-Mnt Telecentric Lenses	<b>Remarque:</b>	Magnification Tolerance %: ±3
<b>Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles:</b>	1/4" (0.312")	<b>Type d'Éclairage:</b>	In-Line Illumination

#### Propriétés optiques

<b>Cercle Image Max. (mm):</b>	11.00
--------------------------------	-------

#### Capteur

<b>Taille maximale du capteur:</b>	2/3"
<b>Pixel Size (µm):</b>	2.60

#### Filetage & montage

<b>Filetage Filtre:</b>	N/A
<b>Monture:</b>	C-Mount

## **Informations techniques**

## Produits

Magnification	Taille max. du capteur	Ouverture (f/#)	WD (mm)	Type d'Éclairage	Numéro de Stock	Prix	Achat
0.19	2/3"	f/6	110.00	In-Line Illumination	<a href="#">#65-026</a>	€4.325,00	Contact
1.00	2/3"	f/7 - Closed	120.00	In-Line Illumination	<a href="#">#65-027</a>	€3.105,00	1 In Stock
2.00	2/3"	f/8 - Closed	100.00	In-Line Illumination	<a href="#">#65-028</a>	€3.550,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK  
 Téléphone: 1-800-363-1992 :  
[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)