

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Prismes Optiques](#) / [Prismes à Rotation d'Image](#)

TECHSPEC® Demi Penta Prismes




- Dévient la ligne de vue de 45°
- En combinant un Prisme Schmidt, un Prisme Schmidt-Pechan est créé
- D'autres [Penta Prismes](#) sont également disponibles

Spécifications

Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.10	Biseau:	Protective as needed
Traitement:	VIS 0° & Aluminized	Substrat:	N-BK7
Qualité de Surface:	40-20	Tolérance Angulaire (arcmin):	±3
Orientation de l'Image:	Right-Handed	Spécification du Traitement:	Entrance/Exit Faces: $R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425 - 675nm Reflecting Surface: $R_{avg} > 85\%$ @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
Déviation du Faisceau (°):	45	Gamme de Longueur d'Onde (nm):	425 - 675
Power (fringes) @ 632.8nm:	1.00	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:	0.25

Informations techniques



Half-Penta Prism Tunnel Diagram

Produits

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Traitement	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
10.00	14.14	VIS 0° & Aluminized	425 - 675	#65-587	€167,00 Prix sur Quantité	14 In Stock
25.00	35.35	VIS 0° & Aluminized	425 - 675	#65-590	€204,00 Prix sur Quantité	17 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com