

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Anneaux Lumineux](#)

Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre

See More by [Advanced Illumination](#)



- Éclairage diffus hybride à fond clair et sombre
- Peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée
- Intensité fixe et options stroboscopiques

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie LED (heures):	50,000	Nombre de LEDs:	64.00
Type d'Éclairage:	LED Illuminator	Remarque:	Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:	Advanced Illumination	Géométrie:	Ring Light
Mode d'Éclairage:	Constant		

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):	100.00	Diamètre Interne (mm):	55.5
Hauteur (mm):	33.7	Diamètre Externe (mm):	
Diamètre Externe (mm):			100.00

Propriétés optiques

Distance de Travail (mm):	6 - 64
Electrical	
Maximum Trigger Frequency (Hz):	30.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:

Flying Leads

Alimentation d'Énergie:

Power Supply Required and Sold Separately:

USA: [#66-855](#)

Europe: [#66-855](#)

Japan: [#89-513](#)

Korea: [#33-773](#)

China: [#66-855](#)

Filetage & montage

Monture:

Barrel Mount

Filetage:

M4 x 4

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):

0-65

Informations techniques

Produits

Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Dia. (mm)	Mode d'Éclairage	Diamètre Interne (mm)	Diamètre Externe (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
White	-	100.00	Constant	55.5	100.00	#66-787	€1.346,00	Contact
IR	880.00	100.00	Constant	55.5	100.00	#66-789	€1.346,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com