

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Plan-Convexes \(PCX\)](#) / [Lentilles Plan-Convexes \(PCX\) Standards](#)

TECHSPEC® Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées NIR II



- Traitées AR pour offrir une réflectance <0,7% par surface entre 750 et 1550 nm
- Conçues pour un angle d'incidence de 0°
- Diverses options de traitement : [Non Traitées](#), [MgF₂](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [VIS-EXT](#) et [YAG-BBAR](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau: Protective as needed



Propriétés optiques

Traitement: NIR II (750-1550nm)

Tolérance Distance
Focale (%): ±1

Gamme de Longueur
d'Onde (nm): 750 - 1550

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Traitement	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
1.00	0.60	0.17	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-423	€82,40 Prix sur Quantité	Contact
1.00	1.00	0.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-424	€28,84 €82,40 Prix sur Quantité	2 In Stock
1.00	1.50	1.07	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-425	€82,40 Prix sur Quantité	7 In Stock
1.00	2.00	1.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-426	€82,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1.50	1.00	0.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-427	€82,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
1.50	1.50	1.07	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-428	€82,40 Prix sur Quantité	9 In Stock
1.50	2.00	1.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-429	€41,20 €82,40 Prix sur Quantité	9 In Stock
2.00	1.50	1.07	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-430	€40,69 €81,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
2.00	2.00	1.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-431	€40,69 €81,37 Prix sur Quantité	9 In Stock
2.00	3.00	2.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-432	€40,69 €81,37 Prix sur Quantité	14 In Stock
2.00	4.00	3.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-433	€81,37 Prix sur Quantité	12 In Stock

[#72-256 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

2.00	4.00	3.46	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€107,12 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	---------------------	-----------------------------	--	--	------------

[#72-264 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

2.00	6.00	5.45	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€101,46 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	---------------------	-----------------------------	--	--	------------

2.50	2.00	1.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-434	€81,37 Prix sur Quantité	20+ In Stock
------	------	------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---	--------------

2.50	2.50	2.07	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-435	€81,37 Prix sur Quantité	8 In Stock
------	------	------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---	------------

2.50	3.00	2.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-436	€81,37 Prix sur Quantité	4 In Stock
------	------	------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---	------------

2.50	4.00	3.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-437	€81,37 Prix sur Quantité	Contact
------	------	------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---	---------

2.50	5.00	4.57	NIR II (750-1550nm)	N-LASF9	#67-438	€81,37 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---	------------

3.00	3.00	1.88	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-439	€34,25 €68,50 Prix sur Quantité	13 In Stock
3.00	4.50	3.50	NIR II (750-1550nm)	N-LASF44	#67-440	€34,25 €68,50 Prix sur Quantité	20+ In Stock
3.00	6.00	4.81	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-441	€63,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock

[#72-272 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !

3.00	6.00	5.01	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€107,12 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	---------------------	-----------------------------	--	--	------------

3.00	7.50	6.51	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-442	€31,68 €63,35 Prix sur Quantité	15 In Stock
3.00	9.00	8.01	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-443	€63,35 Prix sur Quantité	3 In Stock

[#72-281 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !

3.00	9.00	8.11	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€101,46 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	---------------------	-----------------------------	--	--	------------

3.00	12.00	11.29	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-444	€63,35 Prix sur Quantité	10 In Stock
3.00	15.00	14.22	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-445	€63,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
4.00	4.00	3.06	NIR II (750-1550nm)	N-LASF44	#67-446	€39,55 €65,92 Prix sur Quantité	12 In Stock
4.00	6.00	4.51	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-447	€39,55 €65,92 Prix sur Quantité	20+ In Stock
4.00	8.00	7.17	NIR II (750-1550nm)	N-BAF10	#67-448	€61,80 Prix sur Quantité	13 In Stock

[#72-289 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

4.00	8.00	6.91	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€127,72 Prix sur Quantité	5 In Stock
------	------	------	---------------------	-----------------------------	--	--	------------

4.00	10.00	8.96	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-449	€30,90 €61,80 Prix sur Quantité	16 In Stock
4.00	12.00	11	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-450	€61,80 Prix sur Quantité	1 In Stock
#72-297 Nouveau							
 Nouveau Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !							
4.00	12.00	11.04	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€122,57 Prix sur Quantité	5 In Stock
4.50	4.50	3.05	NIR II (750-1550nm)	N-LASF44	#67-451	€65,92 Prix sur Quantité	17 In Stock
4.50	9.00	7.41	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-452	€61,80 Prix sur Quantité	2 In Stock
5.00	5.00	3.96	NIR II (750-1550nm)	N-LASF44	#67-453	€49,70 Prix sur Quantité	14 In Stock
5.00	7.50	6.43	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-454	€24,59 €49,18 Prix sur Quantité	Contact
5.00	10.00	8.91	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-455	€49,18 Prix sur Quantité	3 In Stock
5.00	12.00	10.83	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-456	€49,18 Prix sur Quantité	9 In Stock
5.00	15.00	13.94	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-457	€49,18 Prix sur Quantité	Contact
5.00	20.00	19.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-458	€49,18 Prix sur Quantité	3 In Stock
5.00	25.00	23.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#87-921	€49,18 Prix sur Quantité	5 In Stock
5.00	30.00	28.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#87-922	€49,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock

6.00	6.00	4.60	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-459	€41,20 Prix sur Quantité	12 In Stock
6.00	7.50	6.10	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-460	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	9.00	7.95	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-461	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	10.00	8.82	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-386	€40,69 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	12.00	10.94	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-462	€39,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	15.00	13.68	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-463	€39,66 Prix sur Quantité	4 In Stock
6.00	18.00	17.07	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-464	€39,66 Prix sur Quantité	5 In Stock
6.00	20.00	19.04	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-387	€19,83 €39,66 Prix sur Quantité	6 In Stock
6.00	21.00	20.06	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-465	€39,66 Prix sur Quantité	9 In Stock
6.00	24.00	23.01	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-466	€19,83 €39,66 Prix sur Quantité	16 In Stock
6.00	25.00	24.04	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-388	€39,66 Prix sur Quantité	Contact
6.00	30.00	29.14	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-467	€39,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	36.00	34.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-468	€39,66 Prix sur Quantité	7 In Stock
6.00	48.00	46.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-469	€39,66 Prix sur Quantité	Contact
6.00	60.00	58.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-470	€23,80 €39,66 Prix sur Quantité	20+ In Stock
6.00	72.00	70.97	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-471	€39,66 Prix sur Quantité	1 In Stock
7.00	7.00	5.50	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#71-296	€41,20 Prix sur Quantité	3 In Stock
7.00	10.00	8.10	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#71-303	€40,69 Prix sur Quantité	3 In Stock
7.00	12.00	10.30	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#71-310	€40,69 Prix sur Quantité	5 In Stock

8.00	8.00	6.40	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#71-317	€41,20 Prix sur Quantité	5 In Stock
8.00	10.00	7.60	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#71-324	€40,69 Prix sur Quantité	9 In Stock
8.00	12.00	10.00	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#71-331	€40,69 Prix sur Quantité	5 In Stock
9.00	9.00	7.32	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-472	€41,72 Prix sur Quantité	17 In Stock
9.00	10.00	8.49	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#38-389	€41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	12.00	10.60	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-473	€25,03 €41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	13.50	11.94	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-474	€41,72 Prix sur Quantité	7 In Stock
9.00	15.00	13.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-475	€20,86 €41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	18.00	16.41	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-476	€20,35 €40,69 Prix sur Quantité	11 In Stock
9.00	20.00	18.55	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-390	€40,69 Prix sur Quantité	Contact
9.00	22.00	20.73	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-477	€40,69 Prix sur Quantité	1 In Stock
9.00	25.00	23.68	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-391	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	27.00	25.34	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-478	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
9.00	36.00	34.48	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-479	€40,69 Prix sur Quantité	3 In Stock
9.00	45.00	43.98	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-480	€40,69 Prix sur Quantité	13 In Stock
9.00	54.00	52.69	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-481	€40,69 Prix sur Quantité	7 In Stock
9.00	72.00	70.68	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-482	€40,69 Prix sur Quantité	14 In Stock
9.00	90.00	88.68	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-483	€40,69 Prix sur Quantité	2 In Stock
10.00	10.00	8.18	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-484	€20,86 €41,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock

10.00	12.50	10.99	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#38-392	€41,72 Prix sur Quantité	3 In Stock
10.00	15.00	13.32	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-485	€41,72 Prix sur Quantité	4 In Stock
10.00	17.50	15.66	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-393	€20,35 €40,69 Prix sur Quantité	5 In Stock
10.00	20.00	18.03	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-486	€40,69 Prix sur Quantité	20+ In Stock
10.00	25.00	23.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-487	€20,35 €40,69 Prix sur Quantité	4 In Stock
10.00	30.00	28.01	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-488	€40,69 Prix sur Quantité	Contact
10.00	40.00	38.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-489	€40,69 Prix sur Quantité	7 In Stock
10.00	50.00	48.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-490	€40,69 Prix sur Quantité	2 In Stock
10.00	75.00	73.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-491	€40,69 Prix sur Quantité	Contact
10.00	100.00	98.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-492	€20,35 €40,69 Prix sur Quantité	15 In Stock
12.00	12.00	9.76	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-493	€22,66 €45,32 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	15.00	12.03	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-494	€45,32 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.00	18.00	16.22	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-495	€45,32 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.00	20.00	17.69	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-496	€22,66 €45,32 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.00	24.00	22.15	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-497	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.00	25.00	23.22	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-394	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.00	30.00	28.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-498	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	36.00	34.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#33-357	€26,57 €44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	42.00	40.22	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-500	€26,57 €44,29 Prix sur Quantité	Contact

12.00	48.00	46.36	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-501	€26,57 €44,29 Prix sur Quantité	Contact
12.00	50.00	48.75	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-395	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.00	54.00	52.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-502	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	60.00	58.37	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-503	€44,29 Prix sur Quantité	13 In Stock
12.00	72.00	70.42	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-504	€44,29 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.00	84.00	82.39	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-505	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.00	100.00	98.35	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-506	€44,29 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	12.50	10.40	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#38-397	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	15 In Stock
12.50	15.00	13.26	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#38-398	€44,29 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	17.50	15.00	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-399	€44,29 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	20.00	17.69	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-400	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	25.00	22.96	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-401	€43,26 Prix sur Quantité	Contact
12.50	30.00	28.22	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-402	€43,26 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	35.00	33.42	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-403	€43,26 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	40.00	38.55	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-404	€21,63 €43,26 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	45.00	43.68	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-405	€21,63 €43,26 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	50.00	48.68	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-406	€43,26 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	75.00	73.88	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-407	€21,63 €43,26 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.50	100.00	98.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-408	€43,26 Prix sur Quantité	5 In Stock

12.70	12.70	10.46	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-507	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.70	15.00	11.53	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-508	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
12.70	19.10	16.46	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-509	€44,29 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.70	20.00	17.49	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-409	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
12.70	25.40	23.43	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-510	€43,26 Prix sur Quantité	14 In Stock
12.70	30.00	28.22	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-410	€43,26 Prix sur Quantité	7 In Stock
12.70	31.80	29.81	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-511	€43,26 Prix sur Quantité	Contact
12.70	38.10	36.12	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-512	€21,63 €43,26 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.70	40.00	38.48	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-411	€43,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.70	44.50	42.69	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-513	€43,26 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.70	50.80	49.15	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-514	€21,63 €43,26 Prix sur Quantité	Contact
12.70	100.00	98.88	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-412	€43,26 Prix sur Quantité	9 In Stock
15.00	15.00	11.71	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-515	€45,32 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	18.00	15.61	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-516	€45,32 Prix sur Quantité	Contact
15.00	20.00	17.74	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-517	€45,32 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	22.50	20.50	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-518	€45,32 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	25.00	22.50	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-413	€44,29 Prix sur Quantité	1 In Stock
15.00	30.00	27.90	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-519	€44,29 Prix sur Quantité	9 In Stock
15.00	40.00	38.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-520	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock

15.00	45.00	43.35	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-521	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
15.00	50.00	48.35	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-414	€44,29 Prix sur Quantité	2 In Stock
15.00	60.00	58.65	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-522	€44,29 Prix sur Quantité	6 In Stock
15.00	75.00	73.79	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-523	€44,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	100.00	98.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-524	€44,29 Prix sur Quantité	2 In Stock
15.00	200.00	197.89	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#14-378	€44,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	250.00	248.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#14-386	€44,29 Prix sur Quantité	Contact
18.00	18.00	15.20	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-525	€27,50 €45,84 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	20.00	17.59	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#38-415	€45,32 Prix sur Quantité	2 In Stock
18.00	22.50	20.26	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-526	€45,32 Prix sur Quantité	4 In Stock
18.00	25.00	21.51	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-416	€45,32 Prix sur Quantité	1 In Stock
18.00	27.00	24.73	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-527	€45,32 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	30.00	27.10	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-419	€43,78 Prix sur Quantité	5 In Stock
18.00	36.00	33.65	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-528	€21,89 €43,78 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	50.00	48.09	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-420	€43,78 Prix sur Quantité	3 In Stock
18.00	54.00	52.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-529	€43,78 Prix sur Quantité	20+ In Stock
18.00	72.00	70.05	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-530	€21,89 €43,78 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	20.00	17.42	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-531	€27,81 €46,36 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	25.00	22.76	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-532	€45,84 Prix sur Quantité	14 In Stock

20.00	30.00	27.30	NIR II (750-1550nm)	N-BAF10	#67-533	€45,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	35.00	32.04	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-534	€45,84 Prix sur Quantité	14 In Stock
20.00	40.00	36.77	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-535	€44,29 Prix sur Quantité	15 In Stock
20.00	50.00	47.87	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-536	€26,57 €44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	60.00	57.03	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-537	€44,29 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	70.00	68.03	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-538	€44,29 Prix sur Quantité	2 In Stock
20.00	80.00	78.45	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-539	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	10 In Stock
20.00	100.00	97.13	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-540	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	9 In Stock
20.00	150.00	148.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-541	€44,29 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	25.00	20.22	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-542	€46,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	30.00	24.69	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-543	€46,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	35.00	30.42	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-544	€46,35 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	40.00	36.31	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-545	€23,18 €46,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	50.00	46.75	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-546	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	60.00	56.90	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-547	€44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	75.00	72.00	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-548	€44,29 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	85.00	82.17	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-549	€44,29 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	100.00	97.17	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-550	€44,29 Prix sur Quantité	13 In Stock
25.00	125.00	122.70	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-551	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	4 In Stock

25.00	150.00	147.81	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-552	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	175.00	172.85	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-553	€44,29 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	200.00	197.89	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#33-363	€44,29 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.00	250.00	248.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-555	€44,29 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	300.00	298.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-556	€44,29 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	400.00	397.89	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#33-369	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	500.00	497.89	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-558	€44,29 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	750.00	747.89	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-559	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	12 In Stock
25.40	25.40	21.48	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-560	€46,35 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	35.00	30.46	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-421	€46,35 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	38.10	33.48	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-561	€46,35 Prix sur Quantité	Contact
25.40	40.00	36.11	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-422	€46,35 Prix sur Quantité	15 In Stock
25.40	50.80	47.5	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-562	€44,29 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.40	63.50	60.37	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-563	€44,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	75.00	72.69	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-424	€44,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	76.20	73.56	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-564	€44,29 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	88.90	86.26	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-565	€44,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	100.00	98.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-425	€44,29 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	101.60	98.97	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-566	€44,29 Prix sur Quantité	8 In Stock

25.40	125.00	123.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-431	€22,15 €44,29 Prix sur Quantité	Contact
25.40	150.00	148.02	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-432	€44,29 Prix sur Quantité	2 In Stock
30.00	30.00	26.13	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-567	€34,30 €57,17 Prix sur Quantité	20+ In Stock
30.00	40.00	37.20	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-568	€55,11 Prix sur Quantité	3 In Stock
30.00	50.00	46.17	NIR II (750-1550nm)	N-SF5	#67-569	€55,11 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	60.00	56.03	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-570	€26,78 €53,56 Prix sur Quantité	7 In Stock
30.00	75.00	70.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-571	€53,56 Prix sur Quantité	6 In Stock
30.00	100.00	96.01	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-572	€53,56 Prix sur Quantité	1 In Stock
30.00	120.00	116.04	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-573	€53,56 Prix sur Quantité	20+ In Stock
35.00	35.00	30.52	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#38-433	€29,36 €58,74 Prix sur Quantité	11 In Stock
35.00	50.00	44.40	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-434	€57,17 Prix sur Quantité	1 In Stock
35.00	70.00	66.04	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-435	€57,17 Prix sur Quantité	1 In Stock
35.00	100.00	97.03	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#38-436	€57,17 Prix sur Quantité	12 In Stock
40.00	40.00	35.13	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-574	€31,93 €63,86 Prix sur Quantité	20+ In Stock
40.00	60.00	53.9	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-575	€63,86 Prix sur Quantité	1 In Stock
40.00	80.00	74.73	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#33-387	€31,42 €62,83 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	100.00	95.39	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#33-375	€62,83 Prix sur Quantité	5 In Stock
40.00	200.00	196.7	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#33-381	€62,83 Prix sur Quantité	9 In Stock
40.00	300.00	296.7	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-579	€62,83 Prix sur Quantité	Contact

40.00	400.00	396.7	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-580	€62,83 Prix sur Quantité	Contact
50.00	50.00	43.28	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#67-581	€69,01 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	75.00	67.75	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-582	€66,95 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	100.00	93.41	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-583	€64,38 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	125.00	117.479	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-584	€64,38 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	150.00	144.07	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-585	€64,38 Prix sur Quantité	16 In Stock
50.00	175.00	169.05	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-586	€64,38 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	200.00	196.66	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-587	€64,38 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	250.00	246.74	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-588	€64,38 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	500.00	496.70	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#67-589	€64,38 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.80	50.81	44.08	NIR II (750-1550nm)	N-SF11	#71-338	€69,01 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.80	76.20	68.95	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#71-345	€66,95 Prix sur Quantité	2 In Stock
75.00	75.00	53.49	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#86-921	€133,90 Prix sur Quantité	4 In Stock

[#71-858 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00 100.00 87.57

NIR II (750-
1550nm)

[N-BK7](#)

€131,84
[Prix sur Quantité](#)

4 In Stock

[#72-305 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00 100.00 85.61

NIR II (750-
1550nm)

Fused
Silica
(Corning
7980)

€674,65
[Prix sur Quantité](#)

2 In Stock

[#72-313 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00	125.00	112.66	NIR II (750-1550nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€654,05 Prix sur Quantité	1 In Stock
-------	--------	--------	---------------------	-----------------------------	--	--	------------

[#71-859 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00	125.00	115.99	NIR II (750-1550nm)	N-BK7		€131,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
-------	--------	--------	---------------------	-----------------------	--	--	------------

75.00	150.00	142.45	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#86-922	€92,29 €131,84 Prix sur Quantité	5 In Stock
-------	--------	--------	---------------------	-----------------------	-------------------------	--	------------

[#72-321 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
’être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00 150.00 136.31

NIR II (750-
1550nm)

Fused
Silica
(Corning
7980)

€633,45
[Prix sur Quantité](#)

1 In Stock

[#71-860 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
’être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00 175.00 168.68

NIR II (750-
1550nm)

[N-BK7](#)

€131,84
[Prix sur Quantité](#)

3 In Stock

75.00 200.00 194.24

NIR II (750-
1550nm)

[N-BK7](#)

[#86-923](#)

€131,84
[Prix sur Quantité](#)

4 In Stock

[#72-329 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00 200.00 187.18

NIR II (750-
1550nm)

Fused
Silica
(Corning
7980)

€612,85
[Prix sur Quantité](#)

1 In Stock

75.00 250.00 244.73

NIR II (750-
1550nm)

[N-BK7](#)

[#86-924](#)

€131,84
[Prix sur Quantité](#)

5 In Stock

[#71-861 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

75.00 300.00 294.4

NIR II (750-
1550nm)

[N-BK7](#)

€131,84
[Prix sur Quantité](#)

11 In Stock

[#71-862 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site

Web

avant d'être
publié au
nouveau
catalogue.

Soyez le
premier à
en profiter
!

€131,84
[Prix sur Quantité](#)

5 In Stock



Copyright © 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Nexus Avenue, North Poppleton, York, YO26 6BT, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com

75.00	500.00	494.73	NIR II (750-1550nm)	N-BK7	#86-925	€131,84 Prix sur Quantité	7 In Stock
-------	--------	--------	---------------------	-----------------------	-------------------------	--	------------

[#71-863 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site

Web

avant d'être
publié au
nouveau
catalogue.

Soyez le
premier à
en profiter
!

€131,84
[Prix sur Quantité](#)

7 In Stock

75.00	750.00	745.35	NIR II (750-1550nm)	N-BK7			
-------	--------	--------	---------------------	-----------------------	--	--	--