

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Motorisées](#) / [Platines Motorisées Linéaires](#)

Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision See More by Zaber™



- Options de déplacement haute précision de 25 mm, 50 mm, 100 mm et 200 mm
- Moteur et contrôleur intégrés
- Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
- Configurations X-Y et X-Y-Z faciles à faire

Spécifications

Caractéristiques du produit


Fabricant: Zaber Technologies Inc.		Moteur: 2-Phase Stepper	
Propriétés physiques et mécaniques			
Type de Mouvement: Linear (X)		Guide System: Needle Roller Bearing	
Contrecoup (µm): <12		Capacité de Charge (kg): 10	
Répétabilité (µm): <3			
Electrical			
Maximum Operating Current (mA):		350	

Informations techniques

Device Overview / Connectors


Images are shown looking into the device.

Power


	Pin	Description
	1	24 - 48 V
	2	GND (Note: power supplies ground this pin to AC Earth)

Note: To prevent damage to the device due to static buildup, the device should be properly grounded. The power supplies for X-Series devices are non-isolated and thus ground the device chassis to Earth via the negative terminal of the power supply. If for any reason you are using an isolated power supply, please ensure your device is grounded by connecting the negative terminal of the power connector to AC Earth.


#68-645





#68-644



#68-343





Produits

Taille de Plateau (mm)	Type	Course (mm)	Encodeur	Numéro de Stock	Prix	Achat
#74-699 Nouveau						
						
Nouveau						
173.4 x 101.2	Metric	50.8	No	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€6.349,00	1 In Stock
#74-700 Nouveau						
						
Nouveau						
224.2 x 152.0	Metric	101.6	No	Lancé sur notre site Web avant d'être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€6.696,00	1 In Stock
45 x 162.6	Metric	25.4	-	#15-285	€2.229,95	2 In Stock
45 x 162.6	Metric	25.4	Yes	#22-217	€2.492,60	2 In Stock
45 x 188.0	Metric	50.8	-	#15-286	€2.363,85	7 In Stock

45 x 188.0	Metric	50.8	Yes	#22-218	€2.626,50	2 In Stock
45 x 238.8	Metric	101.6	-	#15-287	€2.636,80	1 In Stock
45 x 238.8	Metric	101.6	Yes	#22-219	€2.899,45	4 In Stock
45 x 340.4	Metric	203.2	-	#15-288	€2.904,60	3 In Stock
45 x 340.4	Metric	203.2	Yes	#22-220	€3.167,25	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com