


[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Optiques de Polarisation](#) /
 [Polariseurs Linéaires](#) /
 [Polariseurs cristallins](#)

Polariseurs Rochon



- Plusieurs matériaux de polarisation disponibles
- Non déviation des rayons ordinaires
- Déviation des rayons extraordinaires
- [Polariseurs Wollaston](#) également disponibles

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):	10.0	Diamètre (mm):	25.40
Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.0/-0.2	Construction:	Crystalline Rochon Polarizer
Tolérance Longueur (mm):	±0.1	Logement:	Black Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Qualité de Surface:	20-10	Front d'Onde Transmis, P-V:	$\lambda/4$ @ 632.8nm
Déviatiion de Faisceau (arcmin):	<3	Damage Threshold, By Design:	10 J/cm ² @ 1064nm, 20ns

Informations techniques



Produits

Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Rapport d'Extinction	Substrat	CA (mm)	Longueur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
200 - 2300	20,000:1	Crystal Quartz	10.0	28.00	#68-824	€818,85	10 In Stock
130 - 7000	10,000:1	MgF ₂	10.0	28.00	#68-825	€1.004,25	10 In Stock
200 - 3500	200,000:1	α-BBO	10.0	18.00	#68-827	€1.200,98	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com