

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Filtres Optiques](#) / [Filtres Passe-Haut](#)

TECHSPEC® Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser



- Insensibles à la polarisation
- Traitement dur
- Différentes tailles disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:	Mounted in Black Anodized Ring	Résistance Physique:	Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
---------------	--------------------------------	----------------------	--

Épaisseur du Substrat (mm):	2		
-----------------------------	---	--	--

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):	45		
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Traitement:	Hard Coated
Réflexion (%):	>98	Qualité de Surface:	60-40
Transmission (%):	>95	Front d'Onde Transmis, RMS:	<1λ



Filetage & montage

Épaisseur de Monture (mm):	3.5 ±0.1
----------------------------	----------

Environnement & durabilité

Durabilité Environnementale:	Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
------------------------------	---

Informations techniques



All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference.
Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

Produits

Dia. (mm)	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Longueur d'Onde de Réflexion (nm)	Bande de Transmission (nm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	427.00	372 - 415	439 - 647.1	372 - 647	#86-382	€208,06 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	427.00	372 - 415	439 - 647.1	372 - 647	#86-389	€288,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.00	427.00	372 - 415	439 - 647.1	372 - 647	#86-396	€699,37 Prix sur Quantité	5 In Stock
12.50	466.00	439 - 457.9	473 - 647.1	439 - 647	#86-383	€208,06 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	466.00	439 - 457.9	473 - 647.1	439 - 647	#86-390	€288,40 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	466.00	439 - 457.9	473 - 647.1	439 - 647	#86-397	€699,37 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	480.00	457.9 - 473	488 - 647.1	458 - 647	#86-384	€208,06 Prix sur Quantité	7 In Stock
25.00	480.00	457.9 - 473	488 - 647.1	458 - 647	#86-391	€288,40 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.00	480.00	457.9 - 473	488 - 647.1	458 - 647	#86-398	€699,37 Prix sur Quantité	12 In Stock
12.50	503.00	473 - 491	514.5 - 647.1	473 - 647	#86-385	€208,06 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	503.00	473 - 491	514.5 - 647.1	473 - 647	#86-392	€288,40 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.00	503.00	473 - 491	514.5 - 647.1	473 - 647	#86-399	€699,37 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	552.00	514.5 - 543.5	561.4 - 790	515 - 790	#86-386	€208,06 Prix sur Quantité	Contact
25.00	552.00	514.5 - 543.5	561.4 - 790	515 - 790	#86-393	€288,40 Prix sur Quantité	4 In Stock
50.00	552.00	514.5 - 543.5	561.4 - 790	515 - 790	#86-400	€699,37 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	613.00	561.4 - 594.1	632.8 - 790	561 - 790	#86-387	€208,06 Prix sur Quantité	4 In Stock

25.00	613.00	561.4 - 594.1	632.8 - 790	561 - 790	#86-394	€288,40 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.00	613.00	561.4 - 594.1	632.8 - 790	561 - 790	#86-401	€699,37 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	659.00	632.8 - 647.1	671 - 790	633 - 790	#86-388	€208,06 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	659.00	632.8 - 647.1	671 - 790	633 - 790	#86-395	€288,40 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	659.00	632.8 - 647.1	671 - 790	633 - 790	#86-402	€699,37 Prix sur Quantité	4 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com