

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Ouvertures Optomécaniques](#) / [Obturateurs Électroniques](#)

## Obturateurs Motorisés de Monture C et T

- Filetages C et T mâle et femelle pour une intégration facile
- Fonctionnement marche/arrêt simple avec entrée TTL
- Trous taraudés M6 et 1/4-20 pour le montage de tiges



### Spécifications

#### Caractéristiques du produit

Délai de Désactivation (ms):	50	Function:	Shutter
<b>Electrical</b>			
Résistance de la Bobine (Ω):	90 @ 25°C	Tolérance de Résistance de la Bobine (%):	±10
<b>Connectivité matérielle &amp; interfaçage</b>			
Tension d'Utilisation (V):	4.5 V ~ 5.5 V DC		
<b>Filetage &amp; montage</b>			
Compatible Post:	M6 x 1.0, 1/4-20		

## **Informations techniques**

## Produits

Function	Ouverture (mm)	Monture	Numéro de Stock	Prix	Achat
Shutter	30.0	T-Mount	<a href="#">#11-153</a>	€798,25 <a href="#">Prix sur Quantité</a>	Contact
Shutter	20.0	C-Mount	<a href="#">#87-208</a>	€602,55 <a href="#">Prix sur Quantité</a>	16 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)