


[Tous les Produits](#) /
 [Composants Optiques](#) /
 [Lentilles Optiques](#) /
 [Lentilles Cylindriques](#) /
 [Lentilles Acylindriques](#)

TECHSPEC® Lentilles Acylindriques



- Conception Limitée par la Diffraction
- Idéales pour Créer des Profils de Ligne Fins à partir de Sources de Lumière Monochromatiques
- Focalisation de la Lumière dans une Seule Dimension

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Épaisseur
 Centrale (mm): ± 0.1

Ouverture Utile (%): 90.00

Propriétés optiques


Substrat: [N-SF5](#)

Longueur d'Onde à la
 Focale Donnée (nm): 587.6

Précision de Surface,
 RMS (μm): 1.0

Qualité de Surface: 60-40

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	Substrat	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	10.00	N-SF5	Uncoated	#86-030	€643,75 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	10.00	N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#86-034	€669,50 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	12.50	N-SF5	Uncoated	#86-031	€515,00 €643,75 Prix sur Quantité	17 In Stock
12.50	12.50	N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#86-035	€669,50 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	20.00	N-SF5	Uncoated	#86-032	€885,80 Prix sur Quantité	Contact
25.00	20.00	N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#86-036	€916,70 Prix sur Quantité	Contact
25.00	25.00	N-SF5	Uncoated	#86-033	€885,80 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	25.00	N-SF5	MgF ₂ (400-700nm)	#86-037	€916,70 Prix sur Quantité	4 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com