

[Tous les Produits](#) / [Objectifs d'Imagerie](#) / [Objectifs Télécentriques](#)

TECHSPEC® Objectifs Télécentriques VariMag®




- Champ de Vision Réglable
- Diaphragme Variable pour Contrôler la Luminosité
- Versions Fixes et Télécentriques disponibles

Spécifications


Caractéristiques du produit			
Series:	VariMag TC Series		

Propriétés physiques et mécaniques			
Option Iris:		Variable	
Propriétés optiques			
Résolution:		75 lp/mm @ >20%	Cercle Image Max. (mm): 11.00
Typical Telecentricity @ 588nm (°):		<0.1	Typical Distortion @ 588nm (%): <0.1
Ouverture (f/#):		f/6 - Closed	Profondeur de Champ (mm): Variable
Capteur			
Taille maximale du capteur:		2/3"	Pixel Size (µm): 2.74
Filetage & montage			
Monture:		C-Mount	


Informations techniques



0.25X - 0.5X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-385)



0.5X - 1.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-386)



1.0X - 3.0X Telecentric VariMagTL® Lens (#88-387)

Produits

PMAG	Taille max. du capteur	Champ de vision, capteur max., H x V (mm)	Ouverture (f/#)	WD (mm)	Style	Numéro de Stock	Prix	Achat
0.25X - 0.5X	2/3"	35.2 x 26.4 - 17.6 x 13.2	f/6 - Closed	100.1 - 145	-	#88-385	€2.505,00	20+ In Stock
0.5X - 1.0X	2/3"	17.6 x 13.2 - 8.8 x 6.6	f/6 - Closed	100 - 115	-	#88-386	€1.630,00	20+ In Stock
1.0X - 3.0X	2/3"	8.8 x 6.6 - 2.9 x 2.2	f/6 - Closed	50.3 - 71.6	-	#88-387	€2.020,00	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com