


[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Rétroéclairages](#)

Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination [See More by Advanced Illumination](#)



- Connectées en Série jusqu'à Quatre Unités de 100 x 150 mm
- Ne Requier aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Spécifications

Caractéristiques du produit			
Durée de Vie d'Utilisation (heures):		50,000	Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant:		Advanced Illumination	Géométrie: Backlight
Mode d'Éclairage:		Strobed or Constant	
Electrical			
Courant d'Entrée Maximum:		0.42 - 0.49A	
Contrôle d'Intensité Analogique:		10% @ 0.7V, 100% @ 10V	Latence de Déclenchement d'Impulsion: 10µm
Connectivité matérielle & interfaçage			
Connecteur:		Flying Leads	Tension d'Entrée (V): 24V nominal (min. 22 / max. 28)
Alimentation d'Énergie:		Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	
Environnement & durabilité			
Température d'Utilisation (°C):		0 - 60	

Informations techniques

Produits

Dimensions (mm)	Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
75 x 89 x 30	White	-	#33-456	€250,00	Contact
75 x 89 x 30	Red	625.00	#33-457	€205,00	Contact
75 x 89 x 30	Blue	470.00	#33-458	€250,00	Contact
150 x 139 x 30	White	-	#33-459	€445,00	3 In Stock
150 x 139 x 30	Red	625.00	#33-460	€445,00	1 In Stock
150 x 139 x 30	Blue	470.00	#33-461	€415,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com