

[Tous les Produits](#) / [Sources Lumineuses et Éclairages](#) / [Éclairages pour la Vision Industrielle](#) / [Barres Lumineuses](#)

Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination See

More by [Advanced Illumination](#)



- Connectées en Série jusqu'à Quatre Unités
- Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Spécifications

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):	50,000	Type d'Éclairage:	LED Illuminator
Remarque:	See Technical Information Tab for Typical Intensity	Fabricant:	Advanced Illumination
Géométrie:	Bar Light	Mode d'Éclairage:	Strobed or Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):	300 x 64 x 30	Poids (g):	241.00
------------------	---------------	------------	--------

Electrical

Courant d'Entrée Maximum:	0.42 - 0.49A	Contrôle d'Intensité Analogique:	10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Latence de Déclenchement d'Impulsion:	10µm		

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:	Flying Leads		
Tension d'Entrée (V):	24V nominal (min. 22 / max. 28)	Alimentation d'Énergie:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):	0 - 60	Norme Environnementale:	IP67
---------------------------------	--------	-------------------------	------

Informations techniques

Produits

Dimensions (mm)	Couleur	Longueur d'Onde (nm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
300 x 64 x 30	White	-	#33-444	€390,00	1 In Stock
300 x 64 x 30	Red	625.00	#33-445	€390,00	Contact
300 x 64 x 30	Blue	470.00	#33-446	€750,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com