

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Prismes Optiques](#) / [Prismes à Angle Droit](#)

TECHSPEC®

Prismes à Angle Droit avec Hypoténuse traitée BBAR



- Rétro-Rélecteur à Un Seul Axe
- Image Orientée à Droite
- Options Visibles et Proche IR Disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.1

Biseau: Protective as needed

Propriétés optiques

Déviations de Faisceau (arcsec): ±15

Substrat: [N-BK7](#)

Qualité de Surface: 40-20

Orientation de l'Image: Left-Handed



Déviations du Faisceau (°): 90


Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200


Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25

Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25


Informations techniques









Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Produits

Longueur des Côtés (mm)	Longueur de l'Hypoténuse (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
10.00	14.10	VIS 0° (425-675nm)	#34-402	€56,14 €112,27 Prix sur Quantité	4 In Stock
15.00	21.20	VIS 0° (425-675nm)	#34-403	€120,51 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	35.40	VIS 0° (425-675nm)	#34-404	€78,80 €157,59 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.00	70.70	VIS 0° (425-675nm)	#34-405	€272,95 Prix sur Quantité	12 In Stock
10.00	14.10	NIR I (600-1050nm)	#34-407	€112,27 Prix sur Quantité	10 In Stock
15.00	21.20	NIR I (600-1050nm)	#34-408	€120,51 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.00	35.40	NIR I (600-1050nm)	#34-409	€157,59 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	70.70	NIR I (600-1050nm)	#34-410	€272,95 Prix sur Quantité	7 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com