

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Expanseurs de Faisceau Laser](#) / [Expanseurs de Faisceau Draconis®](#)

TECHSPEC® Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®



- Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 532 nm et 1064 nm
- Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
- L'ajustement de la divergence à l'aide d'une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre du Logement (mm): 46

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°): 0

Gamme de Focalisation: 1.5m - ∞

Ouverture de Sortie (mm): 33

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)

Ajustement de la divergence: Non-Rotating Optics

Filetage & montage

Filetage: Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Informations techniques

Produits

DWL (nm)	Puissance d'Expansion	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	Ouverture d'Entrée (mm)	Ouverture de Sortie (mm)	Substrat	Numéro de Stock	Prix	Achat
532	3X	510 - 555	11	33	Fused Silica	#59-125	€906,40 Prix sur Quantité	3 In Stock
532	5X	510 - 555	10	33	Fused Silica	#59-126	€947,60 Prix sur Quantité	3 In Stock
532	10X	510 - 555	8	33	Fused Silica	#59-127	€973,35 Prix sur Quantité	4 In Stock
1064	3X	1030 - 1100	11	33	Fused Silica	#59-128	€906,40 Prix sur Quantité	5 In Stock
1064	5X	1030 - 1100	10	33	Fused Silica	#59-129	€947,60 Prix sur Quantité	2 In Stock
1064	10X	1030 - 1100	8	33	Fused Silica	#59-130	€973,35 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com