


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Prismes Optiques](#) / [Prismes à Angle Droit](#)

TECHSPEC®

Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV $\lambda/20$ Raie Laser Nd:YAG



- Planéité de Surface de $\lambda/20$
- Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
- Tailles de 5 à 25 mm disponibles

Spécifications



Propriétés physiques et mécaniques


Tolérance Dimensionnelle (mm):	+0.00/-0.10	Biseau:	Protective as needed
Ouverture Utile (%):	90		

Propriétés optiques


Tolérance Angulaire (arcsec):	± 15		
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Qualité de Surface:	20-10
Tolérance Pyramide (arcmin):	± 1	Orientation de l'Image:	Left-Handed
Planéité de Surface (P-V):	$\lambda/20$		

Informations techniques







Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

Produits

Longueur des Côtés (mm)	Longueur de l'Hypoténuse (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	7.10	Laser V-Coat (266nm)	#37-616	€309,00 Prix sur Quantité	6 In Stock
10.00	14.10	Laser V-Coat (266nm)	#37-617	€333,72 Prix sur Quantité	6 In Stock
12.50	17.70	Laser V-Coat (266nm)	#37-618	€339,90 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	21.20	Laser V-Coat (266nm)	#37-619	€355,35 Prix sur Quantité	5 In Stock
20.00	28.30	Laser V-Coat (266nm)	#37-620	€372,86 Prix sur Quantité	6 In Stock
25.00	35.40	Laser V-Coat (266nm)	#37-621	€410,97 Prix sur Quantité	3 In Stock
5.00	7.10	Laser V-Coat (355nm)	#37-622	€309,00 Prix sur Quantité	6 In Stock
10.00	14.10	Laser V-Coat (355nm)	#37-623	€333,72 Prix sur Quantité	8 In Stock
12.50	17.70	Laser V-Coat (355nm)	#37-624	€339,90 Prix sur Quantité	8 In Stock
15.00	21.20	Laser V-Coat (355nm)	#37-625	€355,35 Prix sur Quantité	20+ In Stock
20.00	28.30	Laser V-Coat (355nm)	#37-626	€372,86 Prix sur Quantité	10 In Stock
25.00	35.40	Laser V-Coat (355nm)	#37-627	€410,97 Prix sur Quantité	5 In Stock
5.00	7.10	Laser V-Coat (532nm)	#37-628	€309,00 Prix sur Quantité	8 In Stock
10.00	14.10	Laser V-Coat (532nm)	#37-629	€333,72 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	17.70	Laser V-Coat (532nm)	#37-630	€339,90 Prix sur Quantité	5 In Stock
15.00	21.20	Laser V-Coat (532nm)	#37-631	€355,35 Prix sur Quantité	5 In Stock

20.00	28.30	Laser V-Coat (532nm)	#37-632	€372,86 Prix sur Quantité	11 In Stock
25.00	35.40	Laser V-Coat (532nm)	#37-633	€410,97 Prix sur Quantité	6 In Stock
5.00	7.10	Laser V-Coat (1064nm)	#37-634	€309,00 Prix sur Quantité	8 In Stock
10.00	14.10	Laser V-Coat (1064nm)	#37-635	€333,72 Prix sur Quantité	20+ In Stock
12.50	17.70	Laser V-Coat (1064nm)	#37-636	€339,90 Prix sur Quantité	10 In Stock
15.00	21.20	Laser V-Coat (1064nm)	#37-637	€355,35 Prix sur Quantité	Contact
20.00	28.30	Laser V-Coat (1064nm)	#37-638	€372,86 Prix sur Quantité	9 In Stock
25.00	35.40	Laser V-Coat (1064nm)	#37-639	€410,97 Prix sur Quantité	5 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com