

[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Séparateurs de Faisceaux Laser](#)

TECHSPEC® Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG



- Utilisés pour séparer les longueurs d'onde harmoniques de laser Nd:YAG
- Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
- Substrat de silice fondue de $\lambda/10$

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:	Dichroic	Parallélisme (arcmin):	<3
Propriétés optiques			
Substrat:	Fused Silica (Corning 7980)	Planéité de Surface (P-V):	$\lambda/10$
Qualité de Surface:	10-5		

Informations techniques

Produits

AOI (°)	Longueur d'Onde de Réflexion (nm)	Bande de Transmission (nm)	Dia. (mm)	Épaisseur (mm)	Planéité de Surface (P-V)	Numéro de Stock	Prix	Achat
45	266	532, 1064	12.70	6.35	λ/10	#11-545	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	266	532, 1064	25.40	6.35	λ/10	#11-546	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	266	355	12.70	6.35	λ/10	#37-722	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	266	355	25.40	6.35	λ/10	#37-721	€349,00 Prix sur Quantité	Contact
45	355	532	12.70	6.35	λ/10	#37-720	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	355	532	25.40	6.35	λ/10	#37-719	€277,00 Prix sur Quantité	Contact
45	355	532, 1064	12.70	6.35	λ/10	#38-779	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	355	532, 1064	25.40	6.35	λ/10	#38-778	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	355	12.70	6.35	λ/10	#37-718	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	355	25.40	6.35	λ/10	#37-717	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	1064	12.70	6.35	λ/10	#37-716	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	1064	25.40	6.35	λ/10	#37-715	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532, 1064	266	12.70	6.35	λ/10	#11-547	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532, 1064	266	25.40	6.35	λ/10	#11-548	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532, 1064	355	12.70	6.35	λ/10	#38-781	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532, 1064	355	25.40	6.35	λ/10	#38-780	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	1064	532	12.70	6.35	λ/10	#37-714	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours

45	1064	532	25.40	6.35	Λ/10	#37-698	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	266	532, 1064	12.70	6.35	Λ/10	#22-658	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	266	532, 1064	25.40	6.35	Λ/10	#22-659	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	355	532	12.70	6.35	Λ/10	#22-662	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	355	532	25.40	6.35	Λ/10	#22-663	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	532	1064	12.70	6.35	Λ/10	#22-668	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	532	1064	25.40	6.35	Λ/10	#22-669	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	1064	532	12.70	6.35	Λ/10	#22-674	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
0	1064	532	25.40	6.35	Λ/10	#22-675	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	266	532, 1064	12.70	3.18	Λ/10	#29-038	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	266	532, 1064	25.40	3.18	Λ/10	#29-039	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	266	355	12.70	3.18	Λ/10	#29-040	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	266	355	25.40	3.18	Λ/10	#29-041	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	355	532	12.70	3.18	Λ/10	#29-042	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	355	532	25.40	3.18	Λ/10	#29-043	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	355	532, 1064	12.70	3.18	Λ/10	#29-044	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	355	532, 1064	25.40	3.18	Λ/10	#29-045	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	355	12.70	3.18	Λ/10	#29-046	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	355	25.40	3.18	Λ/10	#29-047	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	1064	12.70	3.18	Λ/10	#29-048	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours

45	532, 1064	266	12.70	3.18	λ/10	#29-049	€207,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532, 1064	266	25.40	3.18	λ/10	#29-050	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532	1064	25.40	3.18	λ/10	#29-051	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532, 1064	355	12.70	3.18	λ/10	#29-052	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	532, 1064	355	25.40	3.18	λ/10	#29-053	€349,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	1064	532	12.70	3.18	λ/10	#29-054	€269,00 Prix sur Quantité	3-4 jours
45	1064	532	25.40	3.18	λ/10	#29-055	€277,00 Prix sur Quantité	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com