

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Plans](#) / [Miroirs à Traitements Métalliques Polis avec Précision](#)

TECHSPEC® Miroirs de Première Surface $\lambda/10$ ZERODUR® SCHOTT See More by [SCHOTT](#)
[Optical Components](#)



- Substrats de précision ZERODUR®
- Planéité de $\lambda/10$
- Faible coefficient de dilatation thermique

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:	Commercial Polish	Biseau:	Protective as needed
Ouverture Utile (%):	90	Bords:	Ground
Parallélisme (arcsec):	30		

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):	$\lambda/10$		
Substrat:	ZERODUR®	Qualité de Surface:	20-10
Type de Traitement:	Metal		

Propriétés des matériaux

Coefficient d'Expansion Thermique CTE ($10^{-6}/^{\circ}\text{C}$):	0.1
---	-----

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	Planéité de Surface (P-V)	Dimensions (mm)	Spécification du Traitement	Traitement	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
5.00	λ/10	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	2.00	#17-718	€92,19 Prix sur Quantité	3 In Stock
5.00	λ/10	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	2.00	#17-719	€92,19 Prix sur Quantité	3 In Stock
5.00	λ/10	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	2.00	#17-720	€117,42 Prix sur Quantité	Contact
5.00	λ/10	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	2.00	#17-721	€109,18 Prix sur Quantité	Contact
#17-722 Nouveau								
								
Nouveau								
Lancé sur notre site Web avant d ’être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !								
-	λ/10	5.0 x 5.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	2.00		€92,19 Prix sur Quantité	2 In Stock

[#17-723 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	$R_{avg} > 89\% @$ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\% @$ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	2.00		€92,19 Prix sur Quantité	2 In Stock
---	--------------	-----------	--	---	------	--	---	------------

-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	$R_{avg} > 96\% @$ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\% @$ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	2.00	#17-724	€117,42 Prix sur Quantité	3 In Stock
---	--------------	-----------	--	-------------------------------------	------	-------------------------	--	------------

[#17-725 Nouveau](#)



Nouveau

Lancé sur
notre site
Web
avant d
'être
publié au
nouveau
catalogue.
Soyez le
premier à
en profiter
!

-	$\lambda/10$	5.0 x 5.0	$R_{avg} > 98\% @$ 450 - 2000nm $R_{avg} > 98\% @$ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	2.00		€109,18 Prix sur Quantité	Contact
---	--------------	-----------	--	---------------------------------------	------	--	--	---------

10.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 95\% @$ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	2.00	#39-846	€92,19 Prix sur Quantité	Contact
-------	--------------	---	-----------------------------------	---	------	-------------------------	---	---------

10.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 89\% @$ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\% @$ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	2.00	#24-265	€92,19 Prix sur Quantité	2 In Stock
-------	--------------	---	--	---	------	-------------------------	---	------------

10.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 98\% @$ 450 - 800nm $R_{avg} > 98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	2.00	#39-874	€109,18 Prix sur Quantité	Contact
-------	--------------	---	---	---------------------------------------	------	-------------------------	--	---------

10.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#39-860	€117,42 Prix sur Quantité	Contact
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	2.00	#39-847	€92,19 Prix sur Quantité	Contact
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	2.00	#24-266	€92,19 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	2.00	#39-875	€109,18 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	10.0 x 10.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	2.00	#39-861	€117,42 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#17-735	€113,30 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	3.00	#17-734	€124,63 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.00	#17-732	€94,76 Prix sur Quantité	4 In Stock
12.50	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#17-733	€94,76 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	3.00	#17-736	€94,76 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	3.00	#17-737	€94,76 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	3.00	#17-739	€113,30 Prix sur Quantité	3 In Stock

-	$\lambda/10$	12.5 x 12.5	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	3.00	#17-738	€124,63 Prix sur Quantité	3 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#39-848	€97,85 Prix sur Quantité	4 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	3.00	#24-267	€97,85 Prix sur Quantité	3 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	3.00	#39-876	€117,42 Prix sur Quantité	8 In Stock
15.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	3.00	#39-862	€128,75 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#39-849	€97,85 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	3.00	#24-268	€97,85 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	3.00	#39-877	€117,42 Prix sur Quantité	Contact
-	$\lambda/10$	15.0 x 15.0	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	3.00	#39-863	€128,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#39-850	€109,18 Prix sur Quantité	Contact
20.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	3.00	#24-269	€109,18 Prix sur Quantité	3 In Stock
20.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	3.00	#39-883	€131,84 Prix sur Quantité	Contact

20.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	3.00	#39-864	€143,17 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	3.00	#39-851	€109,18 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	3.00	#24-270	€109,18 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	3.00	#39-909	€131,84 Prix sur Quantité	Contact
-	$\lambda/10$	20.0 x 20.0	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	3.00	#39-865	€143,17 Prix sur Quantité	3 In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	4.00	#39-852	€117,42 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	4.00	#24-271	€117,42 Prix sur Quantité	Contact
25.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	4.00	#39-910	€139,05 Prix sur Quantité	4 In Stock
25.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} >96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} >96\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	4.00	#39-866	€151,41 Prix sur Quantité	Contact
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	$R_{avg} >95\%$ @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	4.00	#39-853	€117,42 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	$R_{avg} >89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} >85\%$ @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	4.00	#24-272	€117,42 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	$R_{avg} >98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} >98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	4.00	#39-911	€139,05 Prix sur Quantité	1 In Stock

-	$\lambda/10$	25.0 x 25.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	4.00	#39-867	€151,41 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	5.00	#29-303	€178,19 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	5.00	#29-304	€156,56 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	5.00	#29-305	€134,93 Prix sur Quantité	9 In Stock
#29-306 Nouveau								
-	$\lambda/10$	25.0 x 35.0	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	5.00	 Nouveau Lancé sur notre site Web avant d être publié au nouveau catalogue. Soyez le premier à en profiter !	€134,93 Prix sur Quantité	8 In Stock
25.40	$\lambda/10$	-	R _{avg} >95% @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	6.35	#17-754	€134,93 Prix sur Quantité	Contact
25.40	$\lambda/10$	-	R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	6.35	#17-755	€134,93 Prix sur Quantité	Contact
25.40	$\lambda/10$	-	R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	6.35	#17-757	€151,41 Prix sur Quantité	Contact
25.40	$\lambda/10$	-	R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	6.35	#17-756	€167,89 Prix sur Quantité	Contact

30.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#17-758	€162,74 Prix sur Quantité	4 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#17-759	€162,74 Prix sur Quantité	5 In Stock
30.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#17-761	€178,19 Prix sur Quantité	Contact
30.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#17-760	€199,82 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#17-762	€162,74 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#17-763	€162,74 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 2000nm$ $R_{avg} > 98\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#17-765	€178,19 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	30.0 x 30.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#17-764	€199,82 Prix sur Quantité	1 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#17-779	€184,37 Prix sur Quantité	Contact
40.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#17-780	€184,37 Prix sur Quantité	9 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#17-781	€243,08 Prix sur Quantité	2 In Stock
40.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#17-782	€220,42 Prix sur Quantité	1 In Stock

-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#17-783	€184,37 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#17-784	€184,37 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#17-785	€243,08 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	40.0 x 40.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#17-786	€220,42 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#39-854	€200,85 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#24-273	€200,85 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#39-916	€239,99 Prix sur Quantité	Contact
50.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#39-868	€259,56 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	5.00	#39-855	€200,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	5.00	#24-274	€200,85 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	5.00	#39-917	€239,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	$\lambda/10$	50.0 x 50.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	5.00	#39-870	€259,56 Prix sur Quantité	7 In Stock

75.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	7.50	#17-793	€492,34 Prix sur Quantité	1 In Stock
75.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	7.50	#17-794	€492,34 Prix sur Quantité	5 In Stock
75.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	7.50	#17-795	€612,85 Prix sur Quantité	Contact
75.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	7.50	#17-796	€561,35 Prix sur Quantité	Contact
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	7.50	#17-797	€492,34 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	7.50	#17-798	€492,34 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	7.50	#17-799	€612,85 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	$\lambda/10$	75.0 x 75.0	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	7.50	#17-800	€561,35 Prix sur Quantité	Contact
100.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 95\% @ 450 - 650nm$	Enhanced Aluminum (450-650nm)	10.00	#17-801	€587,10 Prix sur Quantité	2 In Stock
100.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 89\% @ 250 - 450nm$ $R_{avg} > 85\% @ 250 - 700nm$	Enhanced Aluminum (250-700nm)	10.00	#17-802	€587,10 Prix sur Quantité	1 In Stock
100.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 96\% @ 700 - 2000nm$ $R_{avg} > 96\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Gold (700-10000nm)	10.00	#17-803	€849,75 Prix sur Quantité	1 In Stock
100.00	$\lambda/10$	-	$R_{avg} > 98\% @ 450 - 800nm$ $R_{avg} > 98.5\% @ 2000 - 10,000nm$	Protected Silver (450-10000nm)	10.00	#17-804	€777,65 Prix sur Quantité	Contact

-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	$R_{avg} > 95\%$ @ 450 - 650nm	Enhanced Aluminum (450- 650nm)	10.00	#17-805	€587,10 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	$R_{avg} > 89\%$ @ 250 - 450nm $R_{avg} > 85\%$ @ 250 - 700nm	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	10.00	#17-806	€587,10 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	$R_{avg} > 96\%$ @ 700 - 2000nm $R_{avg} > 96\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Gold (700- 10000nm)	10.00	#17-807	€849,75 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	$\lambda/10$	100.0 x 100.0	$R_{avg} > 98\%$ @ 450 - 800nm $R_{avg} > 98.5\%$ @ 2000 - 10,000nm	Protected Silver (450- 10000nm)	10.00	#17-808	€777,65 Prix sur Quantité	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com