

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Lentilles Optiques](#) / [Lentilles Achromatiques](#)

TECHSPEC®

Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG



- Correction chromatique à 632,8 nm et 1064 nm
- Optimisés pour réduire l'aberration sphérique
- Minimise la taille du spot focalisé pour l'usinage de matériaux

Spécifications


Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):	27.0	Espace Air Central (mm):	1.0
Construction:	Anodized Aluminum Housing		

Propriétés optiques

Substrat:	N-SK5 / N-SF57		
Qualité de Surface:	20-10	Traitement:	Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)
Spécification du Traitement:	$R_{abs} < 0.5\% @ 1030 - 1090nm$ $R_{abs} < 1.0\% @ 632.8nm$	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):	632.8, 1064
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:	$\lambda/4$ On central 18mm		

Informations techniques



Produits

EFL (mm)	Substrat	Traitement	Diamètre du Logement (mm)	Construction	Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS	Numéro de Stock	Prix	Achat
80.00	N-SK5 / N-SF57	Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)	36	Anodized Aluminum Housing	$\lambda/4$ On central 18mm	#12-163	€664,35 Prix sur Quantité	1 In Stock
100.00	N-SK5 / N-SF57	Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)	36	Anodized Aluminum Housing	$\lambda/4$ On central 18mm	#12-160	€664,35 Prix sur Quantité	Contact
150.00	N-SK5 / N-SF57	Dual V-Coat (632.8 and 1064nm)	36	Anodized Aluminum Housing	$\lambda/4$ On central 18mm	#12-159	€664,35 Prix sur Quantité	2 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com