


[Tous les Produits](#) / [Optiques Laser](#) / [Assemblées d'Optiques Laser](#) / [Convertisseurs de Faisceaux](#)

Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux π Shaper Q d'AdlOptica

See More by [AdlOptica](#)




- Convertissent les faisceaux gaussiens en profil de la tache d'Airy
- Profils de faisceaux de sortie « flat-top » ou « doughnut »
- Rendement proche de 100%
- Également disponibles : [Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme \$\pi\$ Shaper d'AdlOptica](#)

Spécifications

Propriétés optiques

Transmission (%):	>99	Input Beam Mode:	TEM ₀₀
Typical Input Beam Mode Quality, M ² :	<1.5	Input Beam Divergence (mrad):	±20

Informations techniques



Produits

DWL (nm)	Gamme de Longueur d'Onde (nm)	CA (mm)	Dia. (mm)	Longueur (mm)	Input Beam Diameter, 1/e ² (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
266	250 - 275	20	42.00	29.00	4 - 6	#25-842	€3.393,85 Prix sur Quantité	1 In Stock
266	250 - 275	20	42.00	29.00	6 - 9	#25-843	€3.393,85 Prix sur Quantité	Contact
266	250 - 275	20	42.00	29.00	8 - 12	#25-844	€3.393,85 Prix sur Quantité	Contact
355, 532	355 - 532	20	42.00	29.00	2.5 - 4	#25-847	€3.491,70 Prix sur Quantité	Contact
355, 532	355 - 532	20	42.00	29.00	3 - 5	#25-848	€3.491,70 Prix sur Quantité	Contact
355, 532	335 - 560	20	42.00	29.00	4 - 6	#12-238	€3.491,70 Prix sur Quantité	Contact
355, 532	335 - 560	20	42.00	29.00	6 - 9	#12-239	€3.491,70 Prix sur Quantité	Contact
355, 532	335 - 560	20	42.00	29.00	8 - 12	#12-240	€3.491,70 Prix sur Quantité	1 In Stock
750, 900	750 - 900	20	42.00	29.00	8 - 12	#25-927	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
750, 900	750 - 900	20	42.00	29.00	2.5 - 4	#25-849	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
750, 900	750 - 900	20	42.00	29.00	4 - 6	#25-850	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
750, 900	750 - 900	20	42.00	29.00	6 - 9	#25-851	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
1064	1020 - 1100	20	42.00	29.00	2.5 - 4	#25-845	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
1064	1020 - 1100	20	42.00	29.00	3 - 5	#12-230	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
1064	1020 - 1100	20	42.00	29.00	4 - 6	#12-231	€3.162,10 Prix sur Quantité	1 In Stock

1064	1020 - 1100	20	42.00	29.00	6 - 9	#12-232	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
1064	1020 - 1100	20	42.00	29.00	8 - 12	#12-233	€3.162,10 Prix sur Quantité	1 In Stock
1064	1020 - 1100	20	42.00	29.00	11 - 17	#25-846	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
1064	1020 - 1100	38	64.00	21.00	15 - 20	#12-236	€3.162,10 Prix sur Quantité	Contact
1064	1020 - 1100	38	64.00	21.00	18 - 23	#12-237	€3.162,10 Prix sur Quantité	1 In Stock
1070	1020 - 1100	10	42.00	29.00	8 - 12	#17-593	€4.253,90 Prix sur Quantité	1 In Stock
1070	1020 - 1100	38	64.00	21.00	18 - 23	#17-594	€4.367,20 Prix sur Quantité	Contact
1550, 2000	1550 - 2000	20	42.00	29.00	4 - 6	#25-852	€3.491,70 Prix sur Quantité	Contact
1550, 2000	1550 - 2000	20	42.00	29.00	6 - 9	#25-853	€3.491,70 Prix sur Quantité	Contact
1550, 2000	1550 - 2000	20	42.00	29.00	8 - 12	#25-854	€3.491,70 Prix sur Quantité	Contact
10600	9000 - 11000	20	42.00	29.00	8 - 12	#17-592	€4.650,45 Prix sur Quantité	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com