

[Tous les Produits](#) / [Objectifs d'Imagerie](#) / [Objectifs à Focale Fixe](#)

TECHSPEC®

Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS



- Monture V-70 pour capteurs linéaires (LS = Line Scan) de 82 mm
- Capteurs linéaires jusqu'à 16k, tailles de pixel de 5 μm
- Haute résolution, faible distorsion, performance uniforme dans le champ
- Grossissement primaire 1,65X à 2,65X

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:	LS Series	Functionality:	Full Function
---------	-----------	----------------	---------------

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:	Variable	Max. Protrusion Derrière (mm):	0
--------------	----------	--------------------------------	---

Propriétés optiques

Cercle Image Max. (mm):	82.00	Nombre d'Éléments (Groupes):	12 (7)
Traitement:	425 - 675 BBAR VIS	Spécification du Traitement:	425 - 675nm BBAR
Resolution (lp/mm):	100		

Capteur

Taille maximale du capteur:	82mm
Taille de Pixel, H x V (µm):	5.0 x 5.0

Filetage & montage

Dia. de Monture (mm):	75
Monture:	V-70 Mount

Informations techniques

Produits

PMAG	Taille max. du capteur	FOV Horizontal, Format de Capteur max.	Ouverture (f/#)	Total Track (mm)	Beamsplitter / Line Scan	Numéro de Stock	Prix	Achat
1.65X - 1.85X	82mm	46.9mm	f/3.2 - f/22	379.60	Yes	#35-441	€4.280,00	3-4 jours
1.65X - 1.85X	82mm	46.9mm	f/3.2 - f/22	379.60	No	#35-451	€4.280,00	Contact
2.35X - 2.65X	82mm	32.8mm	f/2.9 - f/22	529.00	Yes	#35-443	€4.280,00	3-4 jours
2.35X - 2.65X	82mm	32.8mm	f/2.9 - f/22	529.00	No	#35-453	€4.280,00	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com