

[Tous les Produits](#) / [Microscopie](#) / [Objectifs Corrigés à l'Infini](#)

Objectifs Corrigés à l'Infini Plan-Achromatiques ZEISS EC Epiplan

See More by [ZEISS](#)



- Idéaux pour les applications à fond clair, à fluorescence, et à contraste interférentiel différentiel
- Contraste amélioré
- Excellente correction des couleurs et planéité du champ

Spécifications

Caractéristiques du produit

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 164.50mm

Fabricant: Zeiss

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Max. (mm): 30

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm): N/A

Gamme de Longeur d'Onde (nm): 480 - 650

Numéro de Champ: 23

Parfocal Length (mm): 45

Liquide d'Immersion : N/A

Filetage & montage


Filetage: M27 x 0.75

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C): +10 to +40

Humidité d'Utilisation: 75% at 35°C

Informations techniques



Produits

Grossisse- ment	NA	Numéro de Champ	FL (mm)	Numéro de Modèle	WD (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
5X	0.13	23	33.00	422030- 9902- 000	11.8	#13-822	€625,40	3 In Stock
10X	0.25	23	16.50	422040- 9902- 000	11	#13-823	€625,40	4 In Stock
20X	0.4	23	8.20	422050- 9903- 000	3.2	#13-824	€890,40	Contact
40X	0.6	23	4.10	422060- 9901- 000	2.2	#13-825	€1.075,90	2 In Stock
50X	0.75	23	3.30	422070- 9902- 000	1	#13-826	€1.160,70	5 In Stock
100X	0.85	23	1.60	422090- 9902- 000	0.87	#13-827	€1.621,80	Contact



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com