

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Composants Optiques de SCHOTT](#)

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT See More by [SCHOTT Optical Components](#)



- 27 types de verres colorés SCHOTT standard
- Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm



Spécifications

Propriétés optiques


Traitement:

Uncoated

Informations techniques



SCHOTT IR Longpass Filters



Produits

Dimensions (mm)	Dia. (mm)	Numéro de Verre/Filtre	Longueur d'Onde de Coupure (nm)	Épaisseur (mm)	Numéro de Stock	Prix	Achat
-	12.50	SCHOTT WG280	280.00	1.00	#16-403	€33,99 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG280	280.00	2.00	#16-430	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG280	285.00	3.00	#64-509	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	12 In Stock
-	25.40	SCHOTT WG280	285.00	3.00	#64-510	€41,20 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	50.00	SCHOTT WG280	285.00	3.00	#66-071	€47,38 €94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG280	280.00	1.00	#14-460	€83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG280	280.00	2.00	#14-461	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG280	280.00	3.00	#14-462	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#64-511 Fin de Série							
Fin de Série La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.							
50.8 x 50.8	-	SCHOTT WG280	285.00	3.00		€26,78 €53,56	3 In Stock

-	12.50	SCHOTT WG295	295.00	1.00	#16-404	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG295	295.00	2.00	#16-431	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG295	300.00	3.00	#46-416	€33,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.40	SCHOTT WG295	300.00	3.00	#46-417	€20,60 €41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT WG295	300.00	3.00	#66-072	€94,76 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG295	295.00	1.00	#14-463	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG295	295.00	2.00	#14-464	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG295	295.00	3.00	#14-465	€83,43 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG305	305.00	1.00	#16-405	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG305	305.00	2.00	#16-432	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG305	309.00	3.00	#54-646	€33,99 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	25.40	SCHOTT WG305	309.00	3.00	#45-066	€20,60 €41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT WG305	309.00	3.00	#66-073	€47,38 €94,76 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG305	305.00	1.00	#14-466	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG305	305.00	2.00	#14-467	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG305	305.00	3.00	#14-468	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG320	320.00	1.00	#16-406	€33,99 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG320	320.00	2.00	#16-433	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#46-419	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#46-420	€41,20 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	50.00	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#66-074	€47,38 €94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock

50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG320	320.00	1.00	#14-469	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG320	320.00	2.00	#14-470	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT WG320	320.00	3.00	#14-471	€83,43 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG395	395.00	1.00	#16-407	€33,99 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG395	395.00	2.00	#16-434	€33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#54-648	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#46-055	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#66-077	€94,76 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG395	395.00	1.00	#14-472	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG395	395.00	2.00	#14-473	€83,43 Prix sur Quantité	16 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#14-474	€83,43 Prix sur Quantité	9 In Stock
50.8 x 50.8	-	SCHOTT GG395	395.00	3.00	#46-056	€94,76 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	SCHOTT GG400	400.00	1.00	#16-408	€33,99 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG400	400.00	2.00	#16-435	€33,99 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#46-422	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#46-423	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#66-078	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG400	400.00	1.00	#14-475	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG400	400.00	2.00	#14-476	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG400	400.00	3.00	#14-477	€83,43 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG420	420.00	1.00	#16-409	€33,99 Prix sur Quantité	7 In Stock

-	12.50	SCHOTT GG420	420.00	2.00	#16-436	€33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#46-425	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#46-426	€29,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#66-079	€47,38 €94,76 Prix sur Quantité	16 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG420	420.00	1.00	#14-478	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG420	420.00	2.00	#14-479	€83,43 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#14-480	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.8 x 50.8	-	SCHOTT GG420	420.00	3.00	#46-427	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT GG435	435.00	1.00	#16-410	€33,99 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	SCHOTT GG435	435.00	2.00	#16-437	€33,99 Prix sur Quantité	1 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#54-649	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#32-752	€41,20 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	50.00	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#66-080	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG435	435.00	1.00	#14-481	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG435	435.00	2.00	#14-482	€83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#14-483	€83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.8 x 50.8	-	SCHOTT GG435	435.00	3.00	#32-762	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT GG455	455.00	1.00	#16-411	€33,99 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	SCHOTT GG455	455.00	2.00	#16-438	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#54-650	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#45-068	€29,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	50.00	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#66-081	€94,76 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG455	455.00	1.00	#14-484	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG455	455.00	2.00	#14-485	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG455	455.00	3.00	#14-486	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG475	475.00	1.00	#16-412	€33,99 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG475	475.00	2.00	#16-439	€33,99 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#54-651	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#46-057	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#66-082	€52,12 €94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG475	475.00	1.00	#14-487	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG475	475.00	2.00	#14-488	€83,43 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG475	475.00	3.00	#14-489	€83,43 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	12.50	SCHOTT GG495	495.00	1.00	#16-413	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT GG495	495.00	2.00	#16-440	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#54-652	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#32-753	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#66-083	€56,86 €94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG495	495.00	1.00	#14-490	€83,43 Prix sur Quantité	6 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG495	495.00	2.00	#14-491	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT GG495	495.00	3.00	#14-492	€41,72 €83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG515	515.00	1.00	#16-414	€33,99 Prix sur Quantité	10 In Stock

-	12.50	SCHOTT OG515	515.00	2.00	#16-441	€33,99 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#54-653	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#45-069	€41,20 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	50.00	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#66-085	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG515	515.00	1.00	#14-493	€83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG515	515.00	2.00	#14-494	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG515	515.00	3.00	#14-495	€83,43 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG530	530.00	1.00	#16-415	€33,99 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG530	530.00	2.00	#16-442	€33,99 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#54-654	€33,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	25.40	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#46-059	€29,87 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	50.00	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#66-086	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG530	530.00	1.00	#14-496	€83,43 Prix sur Quantité	15 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG530	530.00	2.00	#14-497	€83,43 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG530	530.00	3.00	#14-498	€83,43 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG550	550.00	1.00	#16-416	€33,99 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG550	550.00	2.00	#16-443	€33,99 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#54-655	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#32-754	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#66-088	€56,86 €94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG550	550.00	1.00	#14-499	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock

50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG550	550.00	2.00	#14-500	€83,43 Prix sur Quantité	16 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG550	550.00	3.00	#14-502	€83,43 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG570	570.00	1.00	#16-417	€33,99 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG570	570.00	2.00	#16-444	€33,99 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#54-656	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#46-061	€29,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#66-090	€94,76 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG570	570.00	1.00	#14-505	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG570	570.00	2.00	#14-506	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG570	570.00	3.00	#14-507	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG590	590.00	1.00	#16-418	€33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG590	590.00	2.00	#16-445	€33,99 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	12.50	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#54-657	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#46-063	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#66-092	€47,38 €94,76 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG590	590.00	1.00	#14-508	€83,43 Prix sur Quantité	11 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG590	590.00	2.00	#14-509	€83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#14-510	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.8 x 50.8	-	SCHOTT OG590	590.00	3.00	#46-064	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT RG610	610.00	1.00	#16-419	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG610	610.00	2.00	#16-446	€33,99 Prix sur Quantité	7 In Stock

-	12.50	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#46-428	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#46-429	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#66-094	€94,76 Prix sur Quantité	2 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG610	610.00	1.00	#14-511	€83,43 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG610	610.00	2.00	#14-512	€83,43 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG610	610.00	3.00	#14-513	€50,06 €83,43 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG630	630.00	1.00	#16-420	€33,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG630	630.00	2.00	#16-447	€20,39 €33,99 Prix sur Quantité	9 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#54-658	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	17 In Stock
-	25.40	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#32-755	€29,87 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	50.00	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#66-096	€56,86 €94,76 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG630	630.00	1.00	#14-514	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG630	630.00	2.00	#14-515	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG630	630.00	3.00	#14-516	€83,43 Prix sur Quantité	15 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG645	645.00	1.00	#16-421	€33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG645	645.00	2.00	#16-448	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#64-512	€33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	25.40	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#64-513	€29,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#66-097	€66,33 €94,76 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG645	645.00	1.00	#14-517	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG645	645.00	2.00	#14-518	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock

50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG645	645.00	3.00	#14-519	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
#64-514 Fin de Série							
 Fin de Série La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu'à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n'est pas nécessaire.							
50.8 x 50.8	-	SCHOTT RG645	645.00	3.00		€53,56	Contact
-	12.50	SCHOTT RG665	665.00	1.00	#16-422	€33,99 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG665	665.00	2.00	#16-449	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	6 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#54-659	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#45-070	€20,60 €41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#66-099	€94,76 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG665	665.00	1.00	#14-520	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG665	665.00	2.00	#14-521	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG665	665.00	3.00	#14-522	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG695	695.00	1.00	#16-423	€33,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG695	695.00	2.00	#16-450	€33,99 Prix sur Quantité	6 In Stock

-	12.50	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#54-660	€17,00 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#32-756	€29,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#66-100	€47,38 €94,76 Prix sur Quantité	17 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG695	695.00	1.00	#14-523	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG695	695.00	2.00	#14-524	€41,72 €83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG695	695.00	3.00	#14-525	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG715	715.00	1.00	#16-424	€33,99 Prix sur Quantité	2 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG715	715.00	2.00	#16-451	€23,79 €33,99 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#54-661	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#46-065	€47,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#66-101	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG715	715.00	1.00	#14-526	€83,43 Prix sur Quantité	17 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG715	715.00	2.00	#14-527	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG715	715.00	3.00	#14-528	€83,43 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	SCHOTT RG9	726.00	1.00	#16-425	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	3 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG9	726.00	2.00	#16-452	€22,09 €33,99 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#16-457	€33,99 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	25.40	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#84-903	€29,87 Prix sur Quantité	11 In Stock
-	50.00	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#16-458	€94,76 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG9	726.00	1.00	#14-529	€83,43 Prix sur Quantité	15 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG9	726.00	2.00	#14-530	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock

50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG9	726.00	3.00	#14-531	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT RG780	780.00	1.00	#16-426	€33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG780	780.00	2.00	#16-453	€33,99 Prix sur Quantité	16 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#54-662	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#32-757	€28,43 €47,38 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#66-104	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG780	780.00	1.00	#14-532	€83,43 Prix sur Quantité	15 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG780	780.00	2.00	#14-533	€83,43 Prix sur Quantité	10 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#14-534	€83,43 Prix sur Quantité	12 In Stock
50.8 x 50.8	-	SCHOTT RG780	780.00	3.00	#32-767	€94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	12.50	SCHOTT RG830	830.00	1.00	#16-427	€33,99 Prix sur Quantité	4 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG830	830.00	2.00	#16-454	€33,99 Prix sur Quantité	5 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#54-663	€20,39 €33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#32-758	€29,87 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#66-106	€71,07 €94,76 Prix sur Quantité	20+ In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG830	830.00	1.00	#14-535	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG830	830.00	2.00	#14-536	€83,43 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG830	830.00	3.00	#14-537	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG850	850.00	1.00	#16-428	€33,99 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG850	850.00	2.00	#16-455	€33,99 Prix sur Quantité	Contact
-	12.50	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#54-664	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock

-	25.40	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#32-759	€58,71 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#66-107	€94,76 Prix sur Quantité	7 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG850	850.00	1.00	#14-538	€85,49 Prix sur Quantité	9 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG850	850.00	2.00	#14-539	€85,49 Prix sur Quantité	13 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG850	850.00	3.00	#14-540	€85,49 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG1000	1,000.00	1.00	#16-429	€33,99 Prix sur Quantité	14 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG1000	1,000.00	2.00	#16-456	€33,99 Prix sur Quantité	10 In Stock
-	12.50	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#54-665	€33,99 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	25.40	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#32-760	€41,20 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	50.00	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#66-108	€94,76 Prix sur Quantité	5 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG1000	1,000.00	1.00	#14-541	€83,43 Prix sur Quantité	14 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG1000	1,000.00	2.00	#14-542	€83,43 Prix sur Quantité	8 In Stock
50.0 x 50.0	-	SCHOTT RG1000	1,000.00	3.00	#14-543	€83,43 Prix sur Quantité	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com