

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Miroirs Optiques](#) / [Miroirs Hors Axe](#)

TECHSPEC®

TECHSPEC® Miroirs Paraboliques Hors Axe Traités Raie Laser



- Traitements Diélectriques Raie Laser pour 532 et 1064 nm
- Idéaux pour collimater ou focaliser la lumière laser Nd:YAG
- Réflectivité > 99,5% aux longueurs d'onde de conception Nd:YAG
- Également disponibles : [Miroirs Paraboliques Hors Axe avec Traitement Métallique](#)

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS

Ouverture Utile (%): 90

Propriétés optiques

Tolérance Distance Focale (%): ± 1

Type de Traitement: Dielectric

Angle d'Offset (°): 90



Surface Figure, RMS: $\lambda/8$


Qualité de Surface: 60-40

Substrat: Aluminum 6061-T6

Front d'Onde Réfléchi, RMS: $\lambda/4$

Informations techniques





Produits

Dia. (mm)	EFL (mm)	Traitement	Angle d'Offset (°)	Rugosité de Surface (Angstroms)	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.70	12.70	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-339	€321,36 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.70	25.40	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-340	€321,36 Prix sur Quantité	9 In Stock
12.70	203.20	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-344	€321,36 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	25.40	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-345	€335,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	50.80	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-346	€335,29 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.40	203.20	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-352	€335,29 Prix sur Quantité	1 In Stock
50.80	50.80	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-353	€573,09 Prix sur Quantité	Contact
50.80	190.60	Dielectric Mirror (532nm)	90	<50 RMS	#15-358	€573,09 Prix sur Quantité	3 In Stock
12.70	12.70	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-365	€321,36 Prix sur Quantité	1 In Stock
12.70	25.40	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-366	€321,36 Prix sur Quantité	2 In Stock
12.70	203.20	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-370	€321,36 Prix sur Quantité	2 In Stock
25.40	25.40	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-371	€335,29 Prix sur Quantité	2 In Stock

25.40	50.80	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-372	€335,29 Prix sur Quantité	1 In Stock
25.40	203.20	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-378	€335,29 Prix sur Quantité	Contact
50.80	50.80	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-379	€573,09 Prix sur Quantité	3 In Stock
50.80	190.60	Dielectric Mirror (1064nm)	90	<50 RMS	#15-384	€573,09 Prix sur Quantité	8 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com