

[Tous les Produits](#) / [Composants Optomécaniques](#) / [Platines de Translation Manuelles et Glissières](#) / [Platines Manuelles et à Roulements à Billes](#)

TECHSPEC® Platines Queue d'Aronde à Capacité de Charge Élevée



- Taille compacte pour l'intégration dans des systèmes
- Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:	Linear (X)	Guide System:	Dovetail
Position de la Vis:	Center Drive	Construction:	Matte Black Finish Brass
Pas de Vis-Mère (mm):	0.5	Précision (µm):	10

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	Lead Screw
------------	------------

Informations techniques

[illegible]

[illegible]

Produits

Taille de Plateau (mm)	Type	Mécanisme	Position de la Vis	Course (mm)	Course (pouces)	Numéro de Stock	Prix	Achat
30 x 30	English	Lead Screw	Center Drive	8	0.31	#16-711	€117,42 Qté 10+ €103,62	3-4 jours
40 x 40	English	Lead Screw	Center Drive	14	0.55	#16-712	€144,20 Qté 10+ €127,41	3-4 jours
65 x 65	English	Lead Screw	Center Drive	25	0.98	#16-713	€192,61 Qté 10+ €169,64	3-4 jours
30 x 30	Metric	Lead Screw	Center Drive	8	0.31	#16-714	€117,42 Qté 10+ €103,62	3-4 jours
40 x 40	Metric	Lead Screw	Center Drive	14	0.55	#16-715	€144,20 Qté 10+ €127,41	3-4 jours
65 x 65	Metric	Lead Screw	Center Drive	25	0.98	#16-716	€192,61 Qté 10+ €169,64	3-4 jours



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com