


[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres pour le Spectre Visible](#)

Fenêtres Dragontrail™ Renforcées Chimiquement



- Verre mince renforcé chimiquement
- Hautement résistant aux rayures de surface
- Idéales pour les écrans électroniques
- [Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC®](#) également disponibles

Spécifications

Caractéristiques du produit

Cycle de Renforcement Chimique (heures):	20
--	----

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective as needed
---------	----------------------

Ouverture Utile (%):	90	Épaisseur (mm):	1.10 Nominal
Bords:	Fine Ground	Rapport de Poisson:	0.23
Module d'Élasticité de Young (GPa):	74		

Propriétés optiques


Traitement:	Uncoated
-------------	----------

Indice de Réfraction (n _d):	1.51	Substrat:	Dragontrail™
Qualité de Surface:	80-50	Gamme de Longeur d'Onde (nm):	350 - 2000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):	9.8	Densité (g/cm ³):	2.48
---	-----	-------------------------------	------

Informations techniques



Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	-	1.10	Uncoated	#17-256	€20,34 Prix sur Quantité	5 In Stock
25.00	-	1.10	Uncoated	#17-257	€22,40 Prix sur Quantité	Contact
-	50.00 x 50.00	1.10	Uncoated	#17-258	€34,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	100.00 x 100.00	1.10	Uncoated	#17-259	€42,75 Prix sur Quantité	9 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Téléphone: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com