

[Tous les Produits](#) / [Composants Optiques](#) / [Fenêtres et Diffuseurs](#) / [Fenêtres pour le Spectre Visible](#)

Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation®

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



- Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
- Processus de fabrication « Microfloat »
- Idéales pour les technologies tactiles capacitives
- [Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC®](#) et Fenêtres Dragrontrail™ Renforcées Chimiquement également disponibles

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:	Protective as needed	Ouverture Utile (%):	90
Épaisseur (mm):	1.10 Nominal	Bords:	Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm²):	639.00	Rapport de Poisson:	0.21
Module d'Élasticité de Young (GPa):	74		

Propriétés optiques

Traitement:	Uncoated		
Indice de Réfraction (n_d):	1.51	Substrat:	SCHOTT Xensation®
Qualité de Surface:	80-50	Gamme de Longeur d'Onde (nm):	380 - 840

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):	8.8 (+20 to +300°C)	Densité (g/cm³):	2.48
Température de Transformation (°C):	615		

Informations techniques

Produits

Dia. (mm)	Dimensions (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement	Numéro de Stock	Prix	Achat
12.50	-	1.10	Uncoated	#17-260	€20,34 Prix sur Quantité	20+ In Stock
25.00	-	1.10	Uncoated	#17-261	€22,40 Prix sur Quantité	7 In Stock
-	50.00 x 50.00	1.10	Uncoated	#17-262	€17,13 €34,25 Prix sur Quantité	20+ In Stock
-	100.00 x 100.00	1.10	Uncoated	#17-263	€42,75 Prix sur Quantité	7 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Téléphone: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com